

Hub USB 3.0 a 10 porte con alimentatore - Hub industriale USB-A in metallo con ESD e protezione dalle sovratensioni 350W - Montabile su din/parete/scrivania - Hub USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) ad alta velocità

ID prodotto: HB30A10AME



Questo hub USB 3.2 Gen 1 industriale a 10 porte conforme a TAA offre la scalabilità e la flessibilità di alimentazione necessarie in ambienti industriali difficili, laboratori di riparazione e prodotti, sale conferenze o workstation per ufficio. Con il suo robusto alloggiamento in metallo per impieghi industriali, è progettato per soddisfare i requisiti avanzati di collegamento di un elevato numero di dispositivi in fabbriche e uffici.

Questo hub USB per uso industriale offre prestazioni affidabili in un resistente alloggiamento in metallo e supporta un'ampia gamma di ingressi tramite la morsettiera da 7 a 24 V CC, assicurando la massima flessibilità per l'alimentazione dell'hub in base alle capacità di ingresso di potenza di cui si dispone.

Perfetto per gli ambienti degli stabilimenti industriali, questo robusto hub supporta inoltre un'ampia gamma di temperature d'esercizio (da 0 °C a 70 °C) e offre protezione dalle sovratensioni e dalle scariche elettrostatiche (ESD) a ogni porta USB, contribuendo a evitare il danneggiamento dei dispositivi collegati.

Progettato per un elevato volume di collegamenti, questo robusto hub USB 3.2 Gen 1 offre 10 porte per il collegamento di un numero maggiore di dispositivi e periferiche USB.

L'hub supporta inoltre la specifica di ricarica delle batterie USB 1.2 ed eroga fino a 2,4 A su ciascuna porta, per un massimo di 50 W in totale, permettendo di ricaricare i dispositivi mobili in meno tempo rispetto alle porte USB tradizionali.


Le versatili opzioni di installazione consentono di installare l'hub nel punto più adatto al proprio ambiente. Grazie alle staffe di montaggio integrate e alle guide di montaggio DIN incluse, è possibile fissare saldamente l'hub USB 3.2 Gen 1 alla maggior parte delle superfici, ad esempio a una parete, sotto una scrivania o su un rack.

La morsettiere supporta un'ampia gamma di ingressi, da 7 a 24 V CC, offrendo la flessibilità necessaria per alimentare l'hub secondo necessità, in base alle proprie capacità di ingresso di potenza. È possibile alimentare l'hub industriale collegandolo direttamente a una presa con l'adattatore di alimentazione a morsettiere esterno in dotazione, per un'installazione più comoda e flessibile.

StarTech.com offre un adattatore di alimentazione esterno, ITB20D3250, venduto separatamente, che può essere utilizzato come alimentatore alternativo, di riserva o di ricambio per la linea di hub USB per uso industriale di StarTech.com.

Il robusto hub USB supporta la larghezza di banda completa a 5 Gbps dello standard USB 3.2 Gen 1 ed è retrocompatibile con i dispositivi USB di tipo precedente. È possibile collegare le vecchie periferiche esistenti insieme ai più nuovi dispositivi USB 3.2 Gen 1 senza alcun problema.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **ROBUSTO E AFFIDABILE:** con un alloggiamento in metallo, protezione ESD in aria/a contatto da 15 kV/8 kV e protezione da sovratensioni da 350 W, questo hub USB 3.2 Gen 1 per impieghi pesanti collega in modo affidabile 10 dispositivi USB in ambienti industriali difficili
- **OPZIONI DI MONTAGGIO:** questo hub USB può essere montato in modo sicuro sopra o sotto una scrivania, a parete o su guida DIN utilizzando i tasselli di montaggio incorporati e le staffe DIN in dotazione; è incluso anche un cavo USB 3.2 Gen 1 da 1,8 m
- **FLESSIBILITÀ DI ALIMENTAZIONE:** per soddisfare requisiti di alimentazione specifici, l'hub USB 3.2 Gen 1 supporta una gamma da 7 a 24 V CC, alimentato tramite collegamento CC, tramite alimentatore con limitazione di corrente (LPS) con una morsettiere o tramite presa CA con l'adattatore di alimentazione incluso
- **ALIMENTAZIONE E RICARICA DEI DISPOSITIVI:** le 10 porte USB 3.2 Gen 1 trasferiscono i dati a 5 Gbps con 2,4 A (12 W) di potenza su un massimo di 4 porte o qualsiasi combinazione di dispositivi a consumo energetico inferiore per un massimo di 50 W di potenza condivisa totale
- **IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM:** StarTech.com offre una garanzia di 2 anni e supporto tecnico gratuito a vita su questo hub con una varietà di cavi USB disponibili per collegare i dispositivi

downstream (venduti separatamente)

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porta(e) per dispositivi USB-C	No
Connessione host USB-C	No
Porta(e) di ricarica rapida	Sì
Porte	10
Interfaccia	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Tipo bus	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Standard del settore	Specifica di ricarica delle batterie USB Rev. 1.2 USB 3.2 Gen 1 - Retrocompatibile con USB 3.0, 3.0 e 1.1
ID chipset	Genesys Logic - GL3523

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
ESD Protection	+/-15kV (Air) +/-8kV (Contact)
Protezione da sovracorrenti	350 W su DFP e UFP
MTBF	126.106 ore

Connettore/i

Tipo/i connettori	10 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
-------------------	---

1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

1 - Blocco terminale (2 fili)

Software

Compatibilità con sistemi operativi

Indipendente dal sistema operativo; non richiede software o driver aggiuntivi

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi

Computer host con una porta USB 3.0 disponibile

Nota

In caso di collegamento a una porta host USB 2.0, le prestazioni potrebbero essere limitate

Questo prodotto è destinato all'uso solo con l'alimentazione del blocco terminale - Adattatore CA standard non disponibile

Indicatori

Indicatori LED

1 - Alimentazione (verde)

Alimentazione

Fonte di Alimentazione

Adattatore CA incluso

Tensione ingresso

100 - 240 AC

Corrente ingresso

1.4A

Tensione di uscita

20V DC

Corrente di uscita

3.25A

Tipo presa

Blocco terminale (2 fili)

Consumo energetico

65W

Ambientale

Temperatura d'esercizio

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura di conservazione

-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Umidità

5%~95% RH (senza condensa)

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Fattore di forma	Industrial
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	7.8 in [19.8 cm]
Larghezza prodotto	2.2 in [5.5 cm]
Altezza prodotto	1.2 in [3 cm]
Peso prodotto	12.4 oz [352 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	11.5 in [29.2 cm]
Package Width	7.5 in [19 cm]
Package Height	2.8 in [7.1 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.0 lb [1.4 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Hub USB
	1 - Cavo host USB 3.0
	1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/JP, ANZ, UK, EU)
	2 - Staffe per guida DIN
	4 - Viti di montaggio
	1 - Guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.