

Hub USB 3.0 a 7 porte con alimentatore - Hub USB-A industriale; In metallo con ESD e protezione dalle sovratensioni 350W - Montaggio su guida DIN/parete/scrivania Hub USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) ad alta velocità

ID prodotto: HB30A7AME



Questo hub USB 3.2 Gen 1 industriale a 7 porte conforme a TAA offre la scalabilità e la flessibilità di alimentazione necessarie in ambienti industriali difficili, laboratori di riparazione e prodotti, sale conferenze o workstation per ufficio. Con il suo robusto alloggiamento in metallo per impieghi industriali, è progettato per soddisfare i requisiti avanzati di collegamento di un elevato numero di dispositivi in fabbriche e uffici.

Questo hub USB per uso industriale offre prestazioni affidabili in un resistente alloggiamento in metallo e supporta un'ampia gamma di ingressi tramite la morsettiere da 7 a 48 V CC, assicurando la massima flessibilità per l'alimentazione dell'hub in base alle capacità di ingresso di potenza di cui si dispone.

Perfetto per gli ambienti degli stabilimenti industriali, questo robusto hub supporta inoltre un'ampia gamma di temperature d'esercizio (da 0 °C a 70 °C) e offre protezione dalle sovratensioni e dalle scariche elettrostatiche (ESD) a ogni porta USB, contribuendo a evitare il danneggiamento dei dispositivi collegati.

Progettato per un elevato volume di collegamenti, questo robusto hub USB 3.2 Gen 1 offre 7 porte per il collegamento di un numero maggiore di dispositivi e periferiche USB.

L'hub supporta inoltre la specifica di ricarica delle batterie USB 1.2 ed eroga fino a 2,4 A su una qualsiasi porta, per un massimo di 35 W in totale, permettendo di ricaricare i dispositivi mobili in meno tempo rispetto alle porte USB tradizionali.

Le versatili opzioni di installazione consentono di installare l'hub nel punto più adatto al proprio ambiente. Grazie alle staffe di montaggio integrate e alle guide di montaggio DIN incluse, è possibile fissare saldamente l'hub USB 3.2 Gen 1 alla maggior parte delle superfici, ad esempio a una parete, sotto una scrivania o su un rack.

La morsettiera supporta un'ampia gamma di ingressi, da 10 a 24 V CC, offrendo la flessibilità necessaria per alimentare l'hub secondo necessità, in base alle proprie capacità di ingresso di potenza. È possibile alimentare l'hub industriale collegandolo direttamente a una presa con l'adattatore di alimentazione a morsettiera esterno in dotazione, per un'installazione più comoda e flessibile.

StarTech.com offre un adattatore di alimentazione esterno, ITB20D3250, venduto separatamente, che può essere utilizzato come alimentatore alternativo, di riserva o di ricambio per la linea di hub USB per uso industriale di StarTech.com.

Il robusto hub USB supporta la larghezza di banda completa a 5 Gbps dello standard USB 3.2 Gen 1 ed è retrocompatibile con i dispositivi USB di tipo precedente. È possibile collegare le vecchie periferiche esistenti insieme ai più nuovi dispositivi USB 3.2 Gen 1 senza alcun problema.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **ROBUSTO E AFFIDABILE:** con un alloggiamento in metallo, protezione ESD in aria/a contatto da 15 kV/8 kV e protezione da sovratensioni da 350 W, questo hub USB 3.2 Gen 1 per impieghi pesanti collega in modo affidabile 7 dispositivi USB in ambienti difficili di tipo industriale
- **OPZIONI DI MONTAGGIO:** questo hub USB può essere montato in modo sicuro sopra o sotto una scrivania, a parete o su guida DIN utilizzando i tasselli di montaggio incorporati e le staffe DIN in dotazione; è incluso anche un cavo USB 3.2 Gen 1 da 1,8 m
- **FLESSIBILITÀ DI ALIMENTAZIONE:** per esigenze di alimentazione particolari, l'hub USB 3.2 Gen 1 supporta un intervallo di +7 a 48 volt CC, alimentato tramite una presa CC, un LPS con una morsettiera o una presa CA con l'adattatore di alimentazione incluso
- **ALIMENTAZIONE E RICARICA DEI DISPOSITIVI:** Questo hub USB 3.2 Gen 1 fornisce un totale di 35 W per alimentare tutti i dispositivi a valle e può supportare BC 1.2 fornendo fino a 2,4 A (12 W) su due porte qualsiasi in base alla potenza disponibile
- **IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM:** StarTech.com offre una garanzia di 2 anni e supporto tecnico gratuito a vita su questo hub con una varietà di cavi USB disponibili per collegare i dispositivi downstream (venduti separatamente)

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porta(e) per dispositivi USB-C	No
Connessione host USB-C	No
Porta(e) di ricarica rapida	Sì
Porte	7
Interfaccia	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Tipo bus	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Standard del settore	Specifica di ricarica delle batterie USB Rev. 1.2 USB 3.2 Gen 1 - Retrocompatibile con USB 3.0, 2.0 e 1.1
ID chipset	Genesys Logic - GL3523

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
ESD Protection	+/-15kV (Air) +/-8kV (Contact)
Protezione da sovracorrenti	350 W su DFP e UFP
MTBF	126.106 ore

Connettore/i

Tipo/i connettori	7 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
-------------------	--

1 - Blocco terminale (2 fili)

Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Indipendente dal sistema operativo; non richiede software o driver aggiuntivi
Note/requisiti speciali		
	Requisiti di sistema e cavi	Computer host con una porta USB 3.0 disponibile
	Nota	In caso di collegamento a una porta host USB 2.0, le prestazioni potrebbero essere limitate
		Questo prodotto è destinato all'uso solo con l'alimentazione del blocco terminale - Adattatore CA standard non disponibile
Indicatori		
	Indicatori LED	1 - Alimentazione (verde)
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	1.4A
	Tensione di uscita	20V DC
	Corrente di uscita	3.25A
	Tipo presa	Blocco terminale (2 fili)
	Consumo energetico	65W
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Umidità	Da 5 a 95% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Fattore di forma	Industrial
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza del cavo	6.6 ft [2 m]
Lunghezza prodotto	5.7 in [14.5 cm]
Larghezza prodotto	2.2 in [5.5 cm]
Altezza prodotto	1.8 in [4.5 cm]
Peso prodotto	11.5 oz [326 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	11.5 in [29.3 cm]
Larghezza del Pacco	7.2 in [18.3 cm]
Altezza del Pacco	2.7 in [6.8 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.9 lb [1.3 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Hub USB
	1 - Cavo host USB 3.0
	1 - Adattatore di alimentazione (NA/JP, ANZ, UK, EU)
	2 - Staffe per guida DIN
	4 - Viti di montaggio
	1 - Guida di avvio rapido

Informazioni sulla garanzia

Warranty

2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.