

4-Port USB C Hub 10Gbps - Metalen Industriële USB Type-C Hub - 3xUSB-A & 1xUSB-C - ESD & Overspanningsbeveiliging - USB-C of USB-A Host - Self-Powered Monteerbare USB 3.2 Gen 2 Hub

Productcode: HB31C3A1CME



Met deze 4-poorts industriële USB hub kunt u vier SuperSpeed USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) randapparaten op uw USB-A of USB-C computer aansluiten. De hub heeft drie USB-A en een USB-C poorten voor randapparatuur, elk met een screw-lock connector, en een metalen industriële behuizing, die bij uitstek geschikt is voor commerciële omgevingen.

Met deze USB-C hub kunt u drie USB-A apparaten en één USB-C apparaat op één USB-C of USB-A poort van uw hostapparaat aansluiten. De hub ondersteunt USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) en is neerwaarts compatibel met USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) en USB 2.0 (480 Mbps).


NB: USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) is ook bekend als USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps), terwijl USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ook bekend is als USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) en USB 3.0 (5 Gbps).

De USB hub heeft zijn eigen voeding, hetzij via de meegeleverde 36 W (12 V/3 A) AC naar DC voedingsadapter, hetzij via de geïntegreerde klemmenblokconnector die een ingangsspanning van 7-24 V DC ondersteunt. De hub verdeelt tot 30 W vermogen over de aangesloten apparaten en elke poort ondersteunt BC 1.2, waardoor 12 W (2,4 A) vermogen op alle poorten beschikbaar is tot een maximum vermogen van 30 W.

Deze USB hub heeft een robuuste metalen behuizing met geïntegreerde montageoren waarmee u deze aan elk wand of oppervlak kunt bevestigen. De hub is uitgerust met een 15 kV lucht en 8 kV contact beveiliging tegen elektrostatische ontlading en een 350 W overspanningsbeveiliging. Elke poort van de hub heeft een screw lock, waardoor het onbedoeld losraken van de kabel wordt voorkomen, en wordt geleverd met 1 m lange USB-C & USB-A hostkabels met een borgschroef.

De USB hub is onafhankelijk van het besturingssysteem en wordt dus op een groot aantal besturingssystemen ondersteund waaronder Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS en Android.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit apparatuur op een computer aan in industriële omgevingen
- Apparaten voeden en opladen

Eigenschappen

- **INDUSTRIËLE 4-POORTS USB-C HUB:** Breid de connectiviteit van een USB-C of USB-A computer uit door toevoeging van 3x USB-A poorten & 1x USB-C poort; SuperSpeed 10 Gbps USB 3.2 Gen 2 hub; inclusief 1 m USB-C & USB-A hostkabels (met screw-lock)
- **ESD-BESCHERMING:** Met 15 kV lucht en 8 kV contact elektrostatische (ESD) bescherming en 350 W overspanningsbeveiliging is deze robuuste hub met metalen behuizing geschikt voor ruwe industriële/commerciële omgevingen
- **VOEDEN EN OPLADEN:** Zelfgevoede USB C hub met 36 W voedingsadapter & klemmenblokconnector (7-24 V DC inputs); opladen met BC 1.2 voor in totaal 30 W op alle poorten | Biedt 12 W (2,4 A) op alle poorten voor een totaal vermogen van 30 W
- **FLEXIBELE INSTALLATIE:** Monteerbare USB Type-C hub met geïntegreerde montageoren voor bevestiging aan wanden/horizontale oppervlakken; Alle USB-A & USB-C poorten van deze hub hebben screw-lock connectors om onbedoeld losraken van de kabels te voorkomen
- **COMPATIBILITEIT:** USB uitbreidingshub is onafhankelijk van het besturingssysteem, ondersteunt Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS, Android; compatibel met Thunderbolt 3 & USB 3.2 Gen 1/2.0; geschikt voor gebruik in de productie, automatisering, laboratoria, scholen, IT-omgevingen

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
USB-C apparaat poort(en)	Ja

USB-C hostverbinding	Ja
Snellaadpoort(en)	Ja
Poorten	4
Bus type	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
Chipsetcode	VIA/VLI - VL822

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)
Type en snelheid	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Supported Charging Modes	Dedicated Charging Port (DCP) Charging Downstream Port (CDP)
Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A) Apple 1A Apple 2.4A
MTBF	197,365 Uren

Connector(en)

Type connector(en)	3 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10Gbps) 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps) 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
--------------------	---

Software

Besturingssystemen	Besturingssysteem onafhankelijk; geen extra stuurprogramma's of software vereist
--------------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en	Beschikbare USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C poort
-------------	--

kabelvereisten

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - Power-LED
	4 - USB apparaat Link LED

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	1 A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	3 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	36

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Vormfactor	Industrieel
Type behuizing	Staal
Lengte product	6.0 in [15.2 cm]
Breedte product	2.3 in [6.0 cm]
Hoogte product	0.9 in [2.4 cm]
Gewicht product	9.9 oz [280.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	7.6 in [19.2 cm]
Package Width	11.6 in [29.5 cm]
Package Height	2.8 in [7.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.7 lb [1.2 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB Hub
	1 - Universele voedingsadapter (NA, JP, GB, EU, ANZ)
	1 - klemmenblokconnector
	1 - USB Type-C naar Type-C kabel
	1 - USB Type-C naar Type-A kabel
	1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.