

Hub adaptateur USB vers série DB9 RS232 4 ports – Montage sur rail DIN industriel et mural

N° de produit: ICUSB2324I



Le hub adaptateur industriel USB vers série 4 ports avec clips de rail DIN ICUSB2324I permet de convertir un port USB en quatre ports série RS232, vous permettant ainsi de connecter, surveiller et contrôler vos périphériques série.

Offrant une construction métallique solide avec des supports de fixation murale résistants et des clips de rail DIN de type chapeau (inclus), ce hub USB vers série fournit des options de montage polyvalentes et une solution robuste pour les environnements industriels extrêmes, comme pour les simples installations de bureau.

Cet adaptateur alimenté par USB conserve également les valeurs assignées au port COM série et permet ainsi à ces valeurs d'être automatiquement réaffectées aux ports fournis par l'adaptateur.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Parfait pour les administrateurs IT qui souhaitent doter les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau et les serveurs plus récents non équipés d'un port RS232, de fonctionnalités traditionnelles supplémentaires.
- Permet la connexion, la surveillance et la commande de capteurs et d'équipement industriels/automobiles.

- Connexion aux lecteurs de code-barres, aux imprimantes de reçu et ux autres périphériques de point de vente.
- Connexion à un récepteur satellite, un modem de série ou un PDA doté de la synchronisation série.
- Connectez et programmez des panneaux de signalisation à DEL et numériques avec des ports de communication série

Spécifications techniques

- Adaptateur USB vers série RS232 à 4 ports
- Boîtier en métal robuste
- Fixation murale possible, clips de rail DIN inclus
- Mémorisation des paramètres du port de communication : Les attributions du port COM sont maintenues après le redémarrage
- Vitesse de transmission jusqu'à 921,6 Kb/s
- Alimentation par un port USB disponible, pas d'adaptateur d'alimentation externe requis.

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	4
Interface	Série
Type de bus	USB 2.0
Style de port	Hub externe
ID du chipset	FTDI - FT4232HL

Performance

Vitesse max. de transfert de données	921,6 Kbit/s
Protocole série	RS-232
Débit en bauds max.	921,6 Kb/s
Bits de données	7, 8



PEPS	256 Bytes
Parité	Odd, Even, Mark, Space, None
Bits d'arrêt	1, 2
MTBF	282 713,5 heures

Connecteur(s)

Types de connecteur	DB-9 (9 broches , D-Sub) USB B (4 broches)
---------------------	---

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS® 10.6 à 10.14 Linux 2.4.x à 4.11.x <i>Versions LTS uniquement</i>
--------------------------------------	---

Indicateurs

Indicateurs lumineux	Pour chacun, indicateurs d'activité (Tx/Rx)
----------------------	---


Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
Tension d'entrée	5V DC
Type de prise	M

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Température de stockage	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Humidité	Humidité relative de 5~95 %

Caractéristiques physiques



Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	7.0 in [17.8 cm]
Largeur du produit	2.3 in [59 mm]
Hauteur du produit	0.9 in [23.2 mm]
Poids du produit	10.6 oz [300 g]

Informations
d'emballage

Package Length	6.0 in [15.2 cm]
Package Width	8.5 in [21.6 cm]
Package Height	2.0 in [50 mm]
Poids brut	18.3 oz [518 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Adaptateur USB vers série RS232
	Kit de rail DIN
	Câble USB A vers B de 1,8 m
	CD de pilote
	Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

