

1,8 m HDMI-naar-VGA actieve converterkabel – HDMI-naar-VGA-adapter – 1920x1200 of 1080p

Productcode: HD2VGAMM6



Met de HD2VGAMM6 1,8 m lange HDMI®-naar-VGA-converterkabel kunt u uw voor HDMI geschikte Chromebook™, laptop of desktop op een VGA-scherm of -projector aansluiten, en dat zonder extra adapters of kabels.

De converterkabel lost de problemen op van het combineren van een HDMI-naar-VGA-adapter met een grote VGA-kabel door een end-to-end oplossing te bieden voor de aansluiting van uw digitale HDMI-computer op uw VGA-scherm of -projector.


In tegenstelling tot de meeste HDMI-to-VGA-adapters, die een stopcontact vereisen voor het converteren van het videosignaal, heeft de HD2VGAMM6 bij de meeste installaties geen externe voeding nodig. Voor Mac-computers waarbij wel een extra voeding noodzakelijk is, heeft de HD2VGAMM6 een optionele geïntegreerde USB-voeding (USB-kabel niet meegeleverd), waardoor het aansluiten van een scherm op uw desktop of werkstation zoveel gemakkelijker wordt, indien een extra voeding noodzakelijk is.

In het verleden was het converteren van digitale HDMI naar analoge VGA moeilijk en kostbaar. Nu kunt u upgradekosten voorkomen door uw HDMI-videobron op uw bestaande VGA-scherm of -projector aan te sluiten via de HD2VGAMM6. Omdat de adapterkabel bovendien videoresoluties tot 1920x1200 of 1080p ondersteunt, kunt u ervan verzekerd zijn dat u uw bestaande VGA-scherm kunt gebruiken en high-definition videokwaliteit kunt behouden.

De HD2VGAMM6 converterkabel biedt een precies 1,8 m lange verbinding, waardoor extra kabelwarboel wordt voorkomen en een nette, professionele installatie wordt gegarandeerd. Voor kortere verbindingen bieden wij een 91 cm HDMI-to-VGA-kabel (HD2VGAMM3) en een 3 m HDMI-naar-VGA-kabel (HD2VGAMM10), waardoor u de door u gewenste kabellengte kunt kiezen.

NB: Digitaal gecodeerde content van de HDMI-videobron wordt niet weergegeven.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit een HDMI-computer aan op een projector in uw klaslokaal of vergaderruimte
- Voor installaties in uw vergaderruimte of werkstation waarvoor 1,8 m lange kabels nodig zijn
- Installeer in uw thuiswerkstation om uw HDMI-computer compatibel te maken met uw VGA-scherm

Eigenschappen

- Verminder kabelwarboel met deze korte 1,8 m adapterkabel
- Voorkom de problemen van extra adapters of kabels door een geïntegreerde kabel waarmee een HDMI-videoapparaat direct op een VGA-scherm of -projector wordt aangesloten
- Bespaar upgradekosten door uw HDMI-computer op een VGA-scherm of -projector aan te sluiten
- Ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200/1080p
- Actieve digitale HDMI naar analoge VGA conversie
- Gecombineerde adapter en kabel, met 1 mannelijke HDMI-connector en 1 mannelijke VGA-connector
- Plug & play-installatie

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	HDMI
AV-uitgang	VGA

	Audio	Nee
	Chipsetcode	Chrontel - 7101A
Prestaties		
	Maximale kabellengte	72.0 in [1828.8 mm]
	Maximale analoge resoluties	1920 x 1200
	Maximale digitale resoluties	PC resolutions up to 1920 x 1200 @ 60 Hz
	MTBF	1,381,510 uren
Connector(en)		
	Type connector(en)	1 - USB Micro-B (5-polig)
	Connector A	1 - HDMI (19-polig)
	Connector B	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Voeding		
	Voedingsbron	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	40% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
	Lengte product	6.1 ft [1.8 m]
	Breedte product	1.6 in [4.0 cm]
	Hoogte product	0.6 in [1.5 cm]
	Gewicht product	4.0 oz [112.8 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.1 in [12.9 cm]
Package Width	7.8 in [19.9 cm]
Package Height	0.7 in [1.9 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.2 oz [120.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - HDMI to VGA adapter cable
-------------	-------------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.