

## Convertitore HDMI a RCA con Audio

ID prodotto: HD2VID2



Questo kit convertitore HDMI a RCA con audio converte una sorgente video HDMI digitale (con supporto audio) garantendo la compatibilità con display e televisioni con sorgente video analogica (RCA/composito) nei sistemi NTSC e PAL.

Questo convertitore video HDMI a composito offre funzionalità che garantiscono la massima qualità delle immagini, come la riduzione del rumore, la conversione della frequenza dei fotogrammi e ottimizzazione adattiva del contrasto.

Grazie al supporto di risoluzioni in ingresso ad alta definizione fino a 1080p, questo adattatore RCA consente di convertire il segnale HDMI in video e audio composito continuando a produrre immagini ultra nitide.

Questo leggero adattatore composito compatto e altamente portatile può essere utilizzato praticamente ovunque. Oltre al supporto di una vasta gamma di risoluzioni in ingresso di PC e HDTV, questo versatile convertitore RCA è una soluzione perfetta per utilizzare i dispositivi più recenti con i display di precedente generazione.

La capacità di convertire e usare il nuovo dispositivo dotato di HDMI con i televisori o i display di precedente generazione garantisce flessibilità e consente di risparmiare il costo di upgrade dell'hardware, rendendo questa soluzione estremamente utile per le applicazioni di casa o dell'ufficio.

Per garantire la massima facilità di installazione e utilizzo, questo esclusivo convertitore video RCA composito consente l'installazione plug-and-play senza bisogno di altri driver o software.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Conversione del segnale HDMI in video composito RCA
- Possibilità di utilizzo dei display con definizione standard con i dispositivi sorgente HDMI
- Ideale per le presentazioni effettuate con sistemi di proiezione superati
- Riproduzione in streaming dei nuovi home video su televisioni/display di precedente generazione

## Caratteristiche

- Possibilità di convertire la sorgente HDMI® in audio e video compositi (uscite gialla, bianca e rossa)
- Risoluzioni HDTV con supporto fino a 1080p
- Supporto di più risoluzioni in ingresso per PC e HDTV e compatibilità con quasi qualsiasi dispositivo sorgente HDMI
- Configurazione facilitata grazie alla semplice installazione plug-and-play

---

### Hardware

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Norme di garanzia         | 2 Years                 |
| Active or Passive Adapter | Attivo                  |
| Ingresso AV               | HDMI                    |
| Uscita AV                 | Composite<br>Audio RCA  |
| Audio                     | Sì                      |
| Standard del settore      | HDMI, DVI 1.0, standard |

---

### Prestazioni

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Risoluzioni supportate | Input<br>TV - 1080p, 720p, 576p, 480p @ 60Hz |
|------------------------|----------------------------------------------|

PC - 1920x1080, 1280x800, 1280x768, 1224x768,  
800x600, 640x480 @ 60Hz

Output

480i, 576p

Specifiche audio

Ingresso - LPCM 2Ch, 48 kHz

Uscita - Stereo L/R

MTBF

1.301.084 ore

#### Connettore/i

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Connettore A          | 1 - HDMI (19 pin)             |
| Connettore B          | 1 - Video composito (1 x RCA) |
| Connettore/i ingresso | 1 - Audio stereo (2 x RCA)    |

#### Indicatori

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Indicatori LED | 1 - LED di ingresso   |
|                | 1 - LED alimentazione |

#### Alimentazione

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Fonte di Alimentazione | Adattatore CA incluso |
| Tensione ingresso      | 100 - 240 AC          |
| Corrente ingresso      | 0.4 A                 |
| Tensione di uscita     | 5 DC                  |
| Corrente di uscita     | 1000 mA               |
| Tipo presa             | M                     |

#### Ambientale

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura d'esercizio      | 0°C to 40°C (32°F to 104°F)   |
| Temperatura di conservazione | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Umidità                      | 20~90% RH                     |

Caratteristiche  
fisiche

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Colore             | Nero              |
| Tipo enclosure     | Acciaio           |
| Lunghezza prodotto | 4.3 in [10.8 cm]  |
| Larghezza prodotto | 3.9 in [10.0 cm]  |
| Altezza prodotto   | 1.0 in [2.5 cm]   |
| Peso prodotto      | 10.1 oz [286.0 g] |

Informazioni  
confezione

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Quantità confezione             | 1                |
| Lunghezza Confezione            | 8.5 in [21.5 cm] |
| Package Width                   | 5.8 in [14.8 cm] |
| Package Height                  | 2.2 in [5.5 cm]  |
| Peso spedizione<br>(confezione) | 1.2 lb [0.5 kg]  |

Contenuto della  
confezione

|                             |                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Incluso nella<br>confezione | 1 - Convertitore HDMI a composito                                  |
|                             | 1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU,<br>UK, ANZ) |
|                             | 4 - Viti                                                           |
|                             | 2 - Staffe di montaggio                                            |
|                             | 1 - Manuale utente                                                 |

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.