

HDMI auf VGA Video Konverter / Wandler mit Audio - hd zu VGA adapter 1080p

Produkt-ID: HDMI2VGA



Der HDMI2VGA HDMI®-auf-VGA-Konverter konvertiert digitale HDMI- oder DVI-Videosignale in analoge VGA-Signale. Dabei wird die Eingangsauflösung Ihres Geräts in ein analoges Signal mit der selben Auflösung umgewandelt. Außerdem trennt der Konverter den Audio-Stream vom HDMI-Signal (HDMI LPCM 2-Kanal) und konvertiert ihn in ein analoges Stereo-Audio-Signal, das vom VGA-Display verwendet werden kann. Mit einer Auflösung bis zu 1080 p ist der HDMI2VGA Konverter die ideale Lösung für den Anschluss von Videokarten (Desktop oder Laptop) oder anderen elektronischen Geräten, wie Spielkonsolen oder Heimkinoempfänger mit HDMI-Ausgang für ein VGA-Display. Der HDMI2VGA Adapter/Konverter ist einfach zu bedienen und erfordert keine komplizierten Einstellungen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Konvertieren Sie ein HDMI®-Signal von einem Blu-Ray-Spieler, einer PS3 oder einem anderen HDMI-fähigen Ausgabegerät in ein Signal für ein analoges VGA-Display
- Konvertieren Sie ein DVI- oder HDMI-Signal von einer Desktop- oder Laptop-Videokarte in ein Signal für ein analoges VGA-Display oder einen VGA-Projektor

Merkmale

- Unterstützt die Konvertierung von VGA- und Komponenten-Ausgängen (YPbPr)
- Kompatibel mit HDCP 1.1 und DVI
- Integrierte EDID
- Audio- und Videosignale werden im Ausgang getrennt

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Active or Passive Adapter Aktiv

AV-Eingang HDMI

AV-Ausgang VGA

3,5-mm-Stereo-Audio

Component

Audio Ja

Leistung

Unterstützte Auflösungen PC: 1920x1200, 1600x1200, 1680x1050, 1440x900, 1280x1024, 1280x800, 1152x864, 1024x768, 800x600, 640x480

HD: 1080p/1080i (50, 60Hz), 720p (50, 60Hz), 576i/576p (50Hz), 480i/480p (60Hz)

Audiospezifikationen HDMI® LPCM 2-Kanal-Eingang

Steckverbinder

Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig)

Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)

1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis PC-Auflösungen unter 1280 x 1024 unterstützen

möglicherweise mehrere Aktualisierungsraten; 60 Hz für alle unterstützt

Audio von Computern mit macOS wird nicht unterstützt

Wenn Sie das VGA-zu-Komponenten-Breakoutkabel verwenden, beträgt die maximale Auflösung 720i

Anzeiger

LED-Anzeiger 1 - Stromversorgung (Rot)

Strom

Stromversorgung	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.3A
Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	1.2A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	N
Stromverbrauch	6

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Feuchtigkeit	0 bis 60 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Produktlänge	3.0 in [76 mm]
Produktbreite	3.0 in [7.6 cm]
Produkthöhe	3.6 in [9.2 cm]

Produktgewicht		6.4 oz [181 g]
Verpackungsinformationen		
Paketmenge		1
Paketlänge		8.3 in [21.0 cm]
Paketbreite		4.6 in [11.8 cm]
Pakethöhe		2.4 in [6.2 cm]
Versandgewicht (Verpackung)		1.2 lb [0.5 kg]
Verpackungsinhalt		
Im Paket enthalten		1 - HDMI-auf-VGA-Konverter mit Audio
		1 - VGA-Komponenten-Kabelpeitsche
		1 - Universal-Netzadapter (US/UK/EU/AUS)
		1 - Anleitung
Garantieinformationen		
Warranty		2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.