


Adaptador 0,6m Header Cabezal Bracket Serie Serial DB9 RS232 a USB Interno de Placa Base

ID del Producto: ICUSB232INT1



El Adaptador USB a Serie, ICUSB232INT1 permite agregar un puerto RS232 a cualquier sistema de escritorio provisto de un cabezal USB disponible en la placa base. A diferencia de los cables USB a Serie, este cable está diseñado para ser utilizado en el interior de una PC ofreciendo una solución completamente interna que elimina el enredo de cables y que no requiere de adaptadores extra. Este adaptador simple y compacto es una solución eficaz y económica que sortea las cuestiones de compatibilidad entre ordenadores modernos y periféricos de puerto serie más antiguos.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Perfecto para integradores de sistemas que buscan incorporar funciones de legado a placas base más modernas que no poseen puertos RS232 integrados

- Ideal para conectar, monitorear y controlar sensores industriales/automotrices y equipos
- Permite conectar escáners de código de barras, impresoras de facturas y otros dispositivos de puerto Serie en un cabezal USB interno de la placa base
- Permite conectar un receptor satelital, módem serial, o PDA con sincronización serial
- Permite conectar y programar tableros de señalización LED y Digital equipados con puertos de comunicación serial

Características

- Cabezal USB a Serie RS232 Directo
- Alimentado por Bus – no necesita fuente de alimentación ni baterías
- Soporta retención de puerto COM
- Un único chip USB a interfaz de transferencia de datos serial asincrónica
- Compatible con controlador de host UHCI/OHCI/EHCI
- Compatible con USB 2.0 (Full Speed)
- Opciones de interfaces en modo bit bang síncronas y asincrónicas con muestreos RD# y WR#
- Buffers FIFO de transmisión y recepción para grandes cantidades de información

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Interfaz	Serial
Tipo de Bus	Cabezal de placa madre
Tipo de Tarjeta	Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo)
Estilo de Puerto	Integrado en la Tarjeta
ID del Conjunto de Chips	FTDI - FT232RL

Rendimiento

Protocolo Serie	RS-232
-----------------	--------

	Tasa Máxima de Baudios	115,2 Kbps
	Bits de Datos	7, 8
	FIFO	256 Bytes
	Paridad	None, Odd, Even, Space, Mark
	Bits de Detención	1, 2
Conector(es)	Puertos Internos	1 - IDC (10 pines, cabezal de placa madre)
	Puertos Externos	1 - DB-9 (9 pines, D-Sub)
Software	Compatibilidad OS	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022
		macOS 10.6 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
		Linux Kernel 3.0.x y superior (solamente las versiones LTS)
	Certificado WHQL de Microsoft	Sí
Requisitos Ambientales	Temperatura Operativa	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
	Humedad	5~85% RH
Características Físicas	Color	Verde
	Tipo de Gabinete	Acero
	Longitud del Cable	2.0 ft [0.6 m]

Longitud del Producto	1.8 in [45 mm]
Ancho del Producto	4.8 in [12.3 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Peso del Producto	1.1 oz [31 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.6 in [14.3 cm]
Ancho de la Caja	6.9 in [17.5 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.3 oz [122.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB a Serie RS232
	1 - Soporte de perfil bajo
	1 - CD del Controlador
	1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.