

Cable Delgado de 2m HDMI con Tornillos de Fijación - HDR 4K de 60Hz - Cable HDMI 2.0 de Alta Velocidad con Conectores con Tornillos de Fijación - Cable HDMI con Ethernet - M/M

ID del Producto: HDMM2MLS



Este cable HDMI® de 2 metros, con tornillo removible de seguro en uno de los conectores macho, garantiza calidad de video "premium", mayor fiabilidad y facilidad de instalación.

El cable ofrece alta retención de la señal HDMI, ya que tiene un conector con tornillo de seguro en la parte superior, con una ranura que se fija firmemente en una amplia gama de puertos HDMI hembra compatibles con este tornillo. Esto evita desconexiones accidentales y pérdidas de la señal.

Disfrute de todas las ventajas actuales que ofrece la tecnología HDMI

Este cable es compatible con resoluciones de hasta 4K a 60Hz (3840x2160p) y anchos de banda de 18Gbps. También es compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), lo cual ofrece relaciones de contraste más altas y colores más vivaces.

Con resoluciones más altas, mayores velocidades e imágenes más nítidas, usted tiene asegurada una experiencia de video de mucha mejor calidad. Garantía de que el cable le ofrece el mejor rendimiento HDMI disponible actualmente. Resulta perfecto al crear configuraciones de cine en casa o señalización digital vívida.

Además, el cable también es compatible con hasta 32 canales de audio digital no comprimido que ofrecen un sonido impecable. El cable también es retrocompatible con las especificaciones HDMI y funcionará con todos sus dispositivos HDMI existentes.

Obtenga conexiones seguras y evite pérdidas de la señal

Los conectores HDMI con tornillo de seguro en la parte superior resultan ideales para aplicaciones de alto tráfico o de entornos en los que las vibraciones podrían causar desconexiones accidentales y pérdida de imágenes. Funcionan muy bien con equipos de montaje en pared y en casos en que

frecuentemente se cambia de lugar el equipo.

Solo es necesario conectar el cable y fijar firmemente el tornillo de seguro en la parte superior del puerto; no se requieren herramientas especiales. El tornillo garantiza que el conector no se aflojará eventualmente.

Instalación sencilla

El conector con tornillo de seguro en la parte superior incluye una ranura integrada que le ayuda a ajustar la separación entre el tornillo y el conector HDMI. El diseño con tornillo en la parte superior permite remover el tornillo de su ranura y, al mismo tiempo, que el cable se utilice también como un cable HDMI convencional.

La cabeza moleteada del tornillo pequeño permite atornillarlo y desatornillarlo fácilmente, sin herramientas, así como la desconexión del cable, y garantiza que el cable quede conectado de forma segura al puerto hembra cuando se apriete manualmente.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **CABLE HDMI 2.0 CON TORNILLO DE SEGURO:** Cable HDMI 2.0 de alta velocidad, con Ethernet, calidad "premium"; incluye un conector con seguro, mediante tornillo removible, lo cual evita desconexiones debidas a la tensión o vibración del cable; tornillo pequeño con cabeza moleteada, que se puede atornillar o desatornillar sin herramientas
- **CABLE DE ALTO RENDIMIENTO:** Este cable Ultra HD es compatible con ancho de banda de 18Gbps; 4K 60Hz (3840x2160), vídeo 3D, HDR (para relaciones de contraste más altas), relación de aspecto 21:9, audio multitransmisión de 32 canales, velocidad de muestreo de 1536Hz, ARC, colorimetría BT.2020
- **CABLE FLEXIBLE:** Duradero y delgado (diámetro de 4,5mm) recubrimiento TPE, que absorbe la tensión de torsiones frecuentes y evita que se dañe el núcleo del cable UHD HDMI; este recubrimiento TPE, de alta calidad, no es tóxico, libre de halógenos y con certificación RoHS para sostenibilidad medioambiental
- **APLICACIONES:** En el caso de uso en oficinas/salas de juntas o durante viajes/desplazamientos, funciona con su televisor, monitor o proyector, mediante puerto HDMI estándar con tornillo de seguro en la parte superior; funciona con algunos extensores/commutadores de StarTech.com y otras marcas; compatible con HDMI 2.0, 1.4 y versiones anteriores

- **ESPECIFICACIONES:** 2m | Negro | HDMI 2.0 | HDMI, conector macho con tornillo de seguro a conector macho sin tornillo de seguro | Diám. ext. de 4,5mm, 34AWG (0,02mm²) | Recubrimiento: TPE | Blindaje contra interferencias electromagnéticas (EMI): Aluminio Al-Mylar, trenzado | Garantía de por vida de StarTech.com

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Video Revision	HDMI 2.0
----------------	----------

Conector(es)

Conector A	1 - HDMI (19 pines)
Conector B	1 - HDMI (19 pines)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Humedad	0% a 85% RH (humedad relativa)

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	34 AWG
Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
Cable OD	0.2 in [4.5 mm]
Longitud del Producto	8.7 in [22.0 cm]
Ancho del Producto	5.0 in [12.8 cm]

Altura del Producto 7.1 in [18.0 cm]

Peso del Producto 4.4 lb [2.0 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.9 in [17.4 cm]

Ancho de la Caja 4.9 in [12.5 cm]

Altura de la Caja 0.7 in [1.9 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 2.1 oz [60.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable HDMI con tornillo de seguro en la parte superior

Información Acerca de la Garantía

Warranty De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

