

2m 4K High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet, 4K30Hz, HDMI 1.4 Monitorkabel, 10,2 Gbps, UHD HDMI-Kabel für Displays, Fernseher und Projektoren

Produkt-ID: HDMM6



Das High Speed HDMI™ Kabel mit Ethernet wurde entwickelt, um eine hervorragende Video- und Audioleistung zu liefern und gleichzeitig eine zuverlässige Verbindung mit einer Vielzahl von HDMI-Geräten zu gewährleisten, darunter HDTVs, Stereoanlagen, Projektoren, Spielkonsolen und mehr.

High Speed HDMI™

Dieses HDMI 1.4b Kabel unterstützt Ultra HD 4K-Auflösungen (3840x2160p bei 30Hz oder 4096x2160p bei 24Hz), Full HD (1920x1080p bei bis zu 120Hz) und eine Bandbreite von 10,2 Gbps für eine nahtlose Video- und Audioübertragung. Außerdem unterstützt es Breitbildformate und eignet sich damit sowohl für Home Entertainment-Systeme als auch für professionelle Präsentationen. Dank der Unterstützung von 3D-Video und 8-Kanal-Audio (5.1/7.1/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD) können Sie ein umfassendes Seh- und Hörerlebnis genießen.

Hochwertige Bauqualität

Dieses Kabel besteht aus 30 AWG-Kupferdraht, vergoldeten Steckern und einer hervorragenden EMI-Abschirmung mit Al-Mylar-Folie und einem Kupfergeflecht, wodurch Signalverluste und Störungen minimiert werden. Dies gewährleistet eine klare, hochwertige Audio- und Videoübertragung mit außergewöhnlicher Zuverlässigkeit.

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Anschließen von High Definition A/V-Geräten wie Blu-Ray Disc™-Player, HDTVs, DVD-Player, DVRs, Spielekonsolen, Projektoren usw.

Merkmale

- HOCHGESCHWINDIGKEIT HDMI KABEL: 1,8 m HDMI 1.4b Kabel mit Ethernet unterstützt 4K Video (3840x2160p, 24, 25, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1920x1080p, 120Hz), 10.2 Gbit/s Bandbreite, breites Bildformat, 8Ch Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), 3D Video
- LANGLEBIG: 1,8 m Ultra HD 4K Hochgeschwindigkeits HDMI Kabel (voll vergossen) mit langlebigem PVC-Mantel für hohe Festigkeit und Zuverlässigkeit; Flexible PVC-Zugentlastung verhindert Ausfransen/Beschädigung durch wiederholtes Biegen oder groben Gebrauch
- HOCHWERTIGE KONSTRUKTION: 28AWG Draht mit vergoldeten Steckern und eine überlegene EMV Schirmung mit Al-Mylar Folie und Kupfergeflecht erhöhen die Signalintegrität und Zuverlässigkeit, um höhere Video- und Audioqualität mit diesem HDMI 1.4 Kabel zu bieten
- ANWENDUNGEN: Verwenden Sie dieses 4K HDMI Kabel in Heimbüros, Konferenzräumen, Büros oder Klassenzimmern; arbeitet mit Laptop, Workstation & Soundbar für Präsentationen auf UHD/4K Monitor, Projektor und großen Bildschirm; Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovo
- SPEZIFIKATIONEN: 1,8 Meter; Schwarz; HDMI 1.4b; Stecker auf Stecker; 28 AWG; Vergoldete Stecker; PVC Mantel; Abschirmung: Al-Mylar Folie mit 65% Geflecht; ARC, Deep Color, HDCP 1.4, CEC; YCC601 Farbe; Unterstützt HDMI 1.4 und früher

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Steckverbinderplatten Gold

Typ der PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelummantelung

Typ der Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Kabelabschirmung

Leistung

Max. 4K x 2K @ 30 Hz
Digitalauflösungen

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig)
Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0 to 50°C (32 to 122°F)
Lagertemperatur	-20 to 70°C (-4 to 158°F)
Feuchtigkeit	0 %RH ~ 95 %RH

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	6.0 ft [1.8 m]
Produktlänge	6.0 ft [1.8 m]
Produktbreite	0.8 in [2.1 cm]
Produkthöhe	0.4 in [1.1 cm]
Produktgewicht	5.2 oz [147.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.2 in [20.8 cm]
Paketbreite	7.8 in [19.7 cm]
Pakethöhe	1.1 in [2.7 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	5.0 oz [142.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten

1 - 1,8 m High Speed HDMI®-Kabel - HDMI -
Stecker/Stecker

Garantieinformatio
nen

Warranty

Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

