

Cavo adattatore da USB C a seriale con COM Port Retention - Cavo convertitore da USB tipo C a RS232 (DB9) da 40 cm - Per PLC, scanner, stampanti - Windows/Mac/Linux

ID prodotto: ICUSB232PROC



Questo adattatore USB-C™ a seriale consente di collegare i dispositivi USB-C alle apparecchiature seriali di precedente generazione. Convertendo una porta USB-C del computer desktop o laptop in una porta seriale RS232 DB9 e mantenendo le impostazioni della porta COM, si ottiene una soluzione comoda e conveniente per il collegamento di dispositivi seriali quali i terminali di pagamento elettronico, i modem seriali, le apparecchiature industriali e molte altre periferiche RS232.

Semplice collegamento

Il cavo adattatore RS232 è compatibile con i sistemi operativi Windows®, macOS e Linux®, e pertanto si integra agevolmente negli ambienti ibridi.

Pensato per la massima comodità

L'adattatore offre una soluzione comoda e veloce per la conversione di una porta da USB a seriale. Mantiene i valori assegnati alla porta COM seriale in una memoria non volatile e li riassegna automaticamente alla porta seriale dell'adattatore quando viene disconnesso e riconnesso, o disconnesso da una porta USB e installato in un'altra.

Il cavo USB-C a seriale supporta inoltre funzioni avanzate come l'attivazione da remoto e il controllo del risparmio energetico.

Il prodotto ICUSB232PROC è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Perfetto per amministratori di sistema, che necessitano di utilizzare dispositivi di vecchia generazione con i moderni notebook, PC e server, sprovvisti di porta RS-232 integrata
- Sensori e apparecchiature di connessione di tipo industriale/automobilistico, monitoraggio e controllo
- Connessione di scanner per codici a barre, stampanti per scontrini e altri dispositivi POS
- Connessione di ricevitori satellitari, modem seriali o palmari con trasmissione seriale di tipo sincrono
- Consente di collegare e programmare pannelli pubblicitari a LED e digitali con porte di comunicazione seriale

Caratteristiche

- **CAVO ADATTATORE USB-C A SERIALE:** questo cavo convertitore per adattatore seriale USB Type-C con mantenimento delle impostazioni della porta COM consente di interfacciarsi con apparecchiature seriali RS-232; connettore DB9 maschio con dadi con fermo a vite
- **SPECIFICHE TECNICHE:** baud rate 921,6 Kbps | FIFO a 512 byte | 5/6/7/8 bit di dati e 1/1,5/2 bit di stop | Nessuna modalità di parità, Xon/Xoff, RTS/CTS, DTR/DSR | Opzioni di controllo del flusso: Dispari/Pari/Contrassegno/Spazio/Nessuno | Nero | 40cm
- **MANTENIMENTO DELLE IMPOSTAZIONI DELLA PORTA COM:** grazie alla memoria non volatile integrata, questo adattatore è in grado di salvare i valori della porta COM seriale assegnata e di riassegnarli automaticamente in caso di riconnessione a una porta diversa
- **APPLICAZIONI:** collega la porta USB-C del laptop ad apparecchiature seriali RS232 come PLC, scanner, sensori, oscilloscopi, dispositivi medici o stampanti di ricevute; per applicazioni scientifiche/di laboratorio, settore produttivo e dell'automazione
- **COMPATIBILITÀ HOST:** configurazione senza driver per una facile installazione; test eseguiti sui principali SO, tra cui Windows 7 e versioni successive, macOS 10.11 e successive, Linux 2.6 e successive; alimentazione tramite bus USB; supporto di 2 anni

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	1
Interfaccia	Seriale
Tipo bus	USB-C
Stile porte	Cavi adattatore

Standard del settore RS232 USB 1.1/2.0

ID chipset Prolific - PL2303GT

Prestazioni

Protocollo seriale	RS-232
Baud rate max	921,6 Kbps
Bit dati	5, 6, 7, 8
FIFO	512 Bytes
Controllo flusso	Nessuna, Xon/Xoff, RTS/CTS, DTR/DSR
Parità	Odd, Even, Mark, Space, or None Parity Modes
Bit di stop	1, 1.5, 2
MTBF	30.000 ore

Connettore/i

Tipo/i connettori	USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) DB-9 (9 pin, D-Sub)
-------------------	--

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 7, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019 macOS 10.11 e 10.15, 11.0 Linux da 2.6.x a 4.4.x <i>solo versioni LTS</i>
-------------------------------------	---

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Una porta USB-C disponibile
-----------------------------	-----------------------------

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
-------------------------------------	-------------------

Ambientale



Temperatura d'esercizio	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Umidità	5~85% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza cavo	16.9 in [42.8 cm]
Lunghezza prodotto	16.9 in [42.8 cm]
Larghezza prodotto	1.4 in [35 mm]
Altezza prodotto	0.8 in [20 mm]
Peso prodotto	1.3 oz [36 g]

Informazioni confezione

Package Length	7.9 in [20 cm]
Package Width	8.7 in [22 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.9 oz [54 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	cavo adattatore seriale
	Guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

