

4 m Premium Zertifiziertes HDMI 2.0 Kabel - High Speed HDMI Kabel Mit Ethernet - HDR10, ARC - UHD HDMI 2.0 4k 60Hz Kabel Mit Vergoldete HDMI Stecker - Für UHD Monitore, TVs - HDMI Videokabel - M/M

Produkt-ID: HDMMV4M



Dieses 4 m lange Premium High-Speed HDMI 2.0 Kabel ist HDMI Zertifiziert und unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60Hz (3840x2160p), 18Gbit/s Bandbreite, High Dynamic Range (HDR10) und Dolby Vision für ein höheres Kontrastverhältnis und lebendige Farben.

Das Kabel verfügt außerdem über einen Audio Return Channel (ARC) mit bis zu 32 unkomprimierten 5.1 und 7.1 digitalen Audiokanälen, die DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby® TrueHD und Dolby Atmos® für hochwertigen Klang unterstützen.

Das Kabel wurde rigorosen Konformitätstests unterzogen und von einem autorisierten HDMI Testzentrum zertifiziert, um sicherzustellen, dass es Unterstützung für Funktionen mit hoher Bandbreite bietet. Es wird ein EMI-Test erzielt, um eine minimale Störung durch drahtlose Signale zu gewährleisten.

- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Geflechtsabschirmung verbessert den EMV-Schutz
- Langlebiger flexibler TPE-Mantel und Zugentlastungen
- TPE ist ein ungiftiges und halogenfreies
- Korrosionsbeständige, vergoldete Stecker sorgen für hochwertige Video Qualität und eine erhöhte Zuverlässigkeit

Dieses hochwertige Kabel wurde getestet, um 10.000+ Einstckvorgänge zu überstehen.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

### Merkmale

- **HOCHLEISTUNGSKABEL:** 4 m Premium zertifiziertes High-Speed HDMI Kabel mit Ethernet hat Unterstützung für 4K 60Hz (3840x2160), 18Gbps Bandbreite, HDR10, Ultrabreites Bildformat, ARC, 3D Video, 32 Ch Audio (5.1/7.1/Dolby TrueHD/Atmos), BT.2020 Farbmetrik
- **PREMIUM HDMI 2.0 KABEL:** Ultra HD 4K 60Hz HDMI Kabel wurde entwickelt und erstellt, um die Signalintegrität zu verbessern - korrosionsbeständige, vergoldete Aluminiumdruckguss ummantelte Stecker, um EMI-bedingte Signalverschlechterung zu vermeiden
- **ANGLEBIG:** Getestet auf 10.000 Einstechvorgänge und 600 Biegezyklen bei einem Winkel von 120° - Langlebiger TPE-Mantel mit weich vergossenen TPE-Zugentlastungen, die der Belastung durch häufiges Biegen entgegenwirken - TPE ist ungiftig und halogenfrei
- **ANWENDUNGEN:** Ideal für Zuhause/Büro, verbunden mit Computer/Laptop/Desktop/PC/Arbeitsplatz - UHD HDMI Kabel zum Anschluss von Fernsehgerät/Monitor/Display/Projektor, Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG - Unterstützt HDMI 2.0 Ultra HD und anderen Auflösungen
- **SPEZIFIKATIONEN:** 4 m - HDMI 2.0 - Premium zertifiziertes HDMI Kabel - Hochleistungs HDMI Kabel mit Ethernet - Farbe: Grau und Schwarz - HDMI Stecker auf Stecker - Außendurchmesser: 6,5 mm - 28 AWG - Mantel: TPE - EMI-Abschirmung: Al-Mylar Folie geflochten

---

### Hardware

#### Garantiebestimmungen Lifetime

Active or Passive Adapter	Passiv
Anzahl von Leitern	19
Steckverbindeplatten	Gold
Typ der Kabelummantelung	TPE - Thermoplastic Elastomers
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

---

### Leistung

Video Revision	HDMI 2.0b
Max. Datenübertragungsrate	18 Gbit/s
Max. Kabellänge	13.1 ft [4 m]
Max. Digitalauflösungen	4K 60 Hz - 3840 x 2160
Audiospezifikationen	HDMI - 32 Channel Audio
	HDMI - 7.1 Channel Audio
	HDMI - 5.1 Channel Audio

---

#### Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig)
Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig)

---

#### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0 to 50°C (32 to 122°F)
Lagertemperatur	0 to 50°C (32 to 122°F)
Feuchtigkeit	0 % RH ~ 85 % RH

---

#### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	13.1 ft [4 m]
Außendurchmesser des Kabels	0.3 in [6.5 mm]
Produktlänge	13.1 ft [4.0 m]
Produktbreite	0.8 in [2.0 cm]
Produkthöhe	0.4 in [1.1 cm]

Produktgewicht 8.1 oz [229.0 g]

---

Verpackungsinform  
ationen

Paketmenge	1
Paketlänge	13.0 in [32.9 cm]
Paketbreite	5.3 in [13.5 cm]
Pakethöhe	1.2 in [3.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	8.7 oz [246.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Premium High Speed HDMI® Kabel
--------------------	------------------------------------

---

Garantieinformatio  
nen

Warranty	Lifetime
----------	----------

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

