

5m Premium Gecertificeerde HDMI 2.0 Kabel, High-Speed Ultra HD 4K 60Hz HDMI Kabel met Ethernet, HDR10, ARC, UHD HDMI Video Kabel, Voor UHD Schermen, TVs, Displays, M/M

Productcode: HDMMV5M



Deze 5m lange premium High-Speed HDMI 2.0-gecertificeerde kabel ondersteunt resoluties tot 4K bij 60 Hz (3840 x 2160p), 18 Gbps bandbreedte, High Dynamic Range (HDR10) en Dolby Vision voor een hogere contrastverhouding en levendige kleuren.

De kabel beschikt ook over Audio Return Channel (ARC) met maximaal 32 niet-gecomprimeerde 5.1 en 7.1 digitale audiokanalen ter ondersteuning van DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby® TrueHD, en Dolby Atmos® voor high-quality klank.

De kabel is aan strenge kwaliteitstesten onderworpen en gecertificeerd door een HDMI Authorized Test Center om te garanderen dat hij functies met een hoge bandbreedte ondersteunt. Bovendien is een EMI-test uitgevoerd om te zorgen voor minimale interferentie van draadloze signalen.

- Aluminium-mylar folie met gevlochten afscherming verbetert EMI-bescherming
- Langdurige flexibele TPE mantel en trekontlasting
- TPE is een niet-toxisch en halogeenvrij
- Corrosiebestendige vergulde connectors zorgen voor premium videokwaliteit en optimale betrouwbaarheid

Deze premium kabel is getest om meer dan 10.000+ inserties te weerstaan.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **HIGH PERFORMANCE KABEL:** 5m Premium gecertificeerde High-Speed HDMI-kabel met Ethernet ondersteunt 4K 60Hz (3840x2160), 18Gbps bandbreedte, HDR10, Ultra-wide aspect ratio, ARC, 3D-video, 32-Ch audio (5.1/7.1/Dolby TrueHD/Atmos), BT.2020 colorimetrie
- **PREMIUM HDMI 2.0 KABEL:** Ultra HD 4K 60Hz HDMI-kabel is ontworpen en gebouwd om de signaalintegriteit te verbeteren - Gegoten aluminium connectorbehuizingen om EMI-geïnduceerde signaaldegradatie te voorkomen. Corrosiebestendige vergulde connectoren
- **DUURZAAM:** Getest om 10.000+ inserties en 600+ buigcycli te kunnen weerstaan bij een hoek van 120° - Duurzaam TPE omhulsel met zachte gegoten TPE trekantlastingen gaat de stress van frequente buigingen tegen - TPE is niet giftig en halogeen vrij
- **TOEPASSINGEN:** Ideaal voor thuis/kantoor, werkt met computer/laptop/desktop/PC/workstation - UHD HDMI-kabel voor aansluiting van TV/monitor/display/projector, Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LG - Werkt met HDMI 2.0 Ultra HD, en andere resoluties
- **SPECS:** 5 meter - HDMI 2.0 - Premium Gecertificeerde HDMI Kabel - High-Speed Kabel met Ethernet - Kleur: Grijs en Zwart - HDMI Male naar Male - Buitendiameter: 6.5 mm - 28 AWG - Mantel: TPE - EMI Bescherming: Gevlochten Al-Mylar Folie

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passief
Aantal geleiders	19
Connectormateriaal	Goud
Type kabelmantel	TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Video Revision	HDMI 2.0b
----------------	-----------

	Maximale overdrachtsnelheid	18 Gbps
	Maximale kabellengte	16.4 ft [5 m]
	Maximale digitale resoluties	4K 60Hz 3840x2160
	Audiospecificaties	HDMI - 32 Channel Audio HDMI - 7.1 Channel Audio HDMI - 5.1 Channel Audio
Connector(en)	Connector A	1 - HDMI (19-polig)
	Connector B	1 - HDMI (19-polig)
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0 to 50°C (32 to 122°F)
	Opslagtemperatuur	0 to 50°C (32 to 122°F)
	Vochtigheid	0%RV ~ 85%RV
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Stijl connector	Recht
	Draaddikte	28 AWG
	Kabellengte	16.4 ft [5 m]
	Buitendiameter kabel	0.3 in [6.5 mm]
	Lengte product	16.4 ft [5.0 m]
	Breedte product	0.8 in [2.0 cm]
	Hoogte product	0.4 in [1.1 cm]
	Gewicht product	10.2 oz [288.0 g]
Verpakkingsinform		

atie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.4 in [13.7 cm]
Breedte Verpakking	13.6 in [34.6 cm]
Hoogte Verpakking	1.1 in [2.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	10.1 oz [286.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - Premium High Speed HDMI® Kabel
-------------	------------------------------------

Garantiebepalinge
n

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.