

1-Port Serieel naar Ethernet Adapter, IP Serial Device Server voor Remote RS232 Apparatuur, Muur/DIN Rail Monteerbaar, Metalen Behuizing, RJ45 LAN naar DB9 Converter

Productcode: I13-SERIAL-ETHERNET



Deze 1-Port Serieel-naar-IP converter is een efficiënte oplossing voor remote aansluiting en beheer van verschillende RS232 seriële apparaten via een IP-gebaseerd netwerk.

Onze reeks DB9 naar Ethernet adapters deelt dezelfde Windows Virtual COM Port-software en Web User Interface (WebUI) voor een uniforme ervaring. Gebruikers kunnen de Windows software gebruiken om alle apparaatserver binnen een netwerk te zien en te beheren en om virtuele COM-poorten in te stellen. Daarnaast biedt de WebUI een platformafhankelijke methode, waarmee gebruikers deze apparaatserver vanaf elk besturingssysteem kunnen accessen en configureren. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat beheerders hun netwerk van apparaatserver efficiënt kunnen beheren, ongeacht het besturingssysteem dat ze gebruiken.

De productfamilie omvat de volgende opties:

- 1-Port Serieel naar Ethernet Adapter met PoE (I13P-SERIAL-ETHERNET)
- 1-Port Serieel naar Ethernet Adapter (I13-SERIAL-ETHERNET)
- 2-Port Serieel naar Ethernet Adapter (I23-SERIAL-ETHERNET)
- 4-Port Serieel naar Ethernet Adapter (I43-SERIAL-ETHERNET)

De converter heeft een volledig metalen behuizing voor duurzaamheid in ruwe omgevingen. De DB9 over IP converter wordt geleverd met alle benodigde montage materiaal voor wand- en DIN-rail montage. Meerdere montagegaten langs het chassis maken installatie mogelijk in de meest bruikbare oriëntatie voor iedere toepassing. Het compacte ontwerp van 46,1 x 25 x 81,9mm is ideaal voor omgevingen met beperkte ruimte.

De TAA-compliant IP-naar-serieel converter heeft één RJ45 10/100 Mbps Ethernetpoort en ondersteunt de Telnet Server (RFC2217), TCP Server, TCP Client en UDP protocols voor veelzijdig netwerkconnectiviteit. De converter beschikt ook over een universele power adapter, ondersteunt Level-4 ESD-bescherming (15kV lucht/8kV contact) en kan indien nodig 5VDC leveren via pin 9.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **SERIËLE POORT NAAR IP CONVERTER:** Sluit diverse RS232 seriële apparaten remote aan via een IP-netwerk; Geschikt voor POS-systemen, barcodelezers, sensors, weegschalen, CNC-controllers & PLC's; DB9 seriële poort ondersteunt tot 921,6Kbps; TAA
- **UNIFIED ECOSYSTEEM:** Al onze device servers delen dezelfde Windows Virtual COM Port software en WebUI; Gebruik Win software om alle device servers op een netwerk te zien en virtuele COM-poorten in te stellen, of WebUI voor configuratie via elk OS
- **VEELZIJDIGE CONFIGURATIES:** RJ45 naar RS232 converter ondersteunt TCP-client/server mode om seriële tunneling tussen twee device servers over een LAN te activeren; Export/import instellingen, custom benaming/locatie, admin wachtwoord & upgradebare firmware
- **ETHERNET EN VOEDINGSOPTIES:** Single 10/100Mbps RJ45-poort met auto-negotiation; Serial device server werkt via Telnet (RFC2217)/UDP/TCP; Serial naar LAN converter wordt geleverd met een power adapter en ondersteunt 5V over pin 9 voor seriële apparaten
- **ROBUUSTE EN MONTEERBARE BEHUIZING:** Volledig metalen behuizing zorgt voor duurzaamheid in ruwe omgevingen; Ondersteunt Level-4 ESD-bescherming (15kV air/8kV contact); Geleverd met de nodige montagehardware voor muur en DIN-rail; Afm 46,1x 25x 81,9mm
- **SERIEEL NAAR IP CONVERTER OPTIES:** Onze reeks device servers bestaat uit de volgende opties: I13-SERIAL-ETHERNET (1 poort), I13P-SERIAL-ETHERNET (1 poort met PoE), I23-SERIAL-ETHERNET (2 poorten) en I43-SERIAL-ETHERNET (4 poorten)

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1

Interface	Serieel
Industriestandaarden	IEEE 802.3u (100BASE-TX) , IEEE 802.3i (10BASE-TX) , EIA/TIA-232
Prestaties	
Seriële protocol	RS-232
ESD Protection	+/-15kV (Air) +/-8kV (Contact)
Max. baudrate	921,6 kbit/s
Databits	7, 8
Flow-control	RTS/CTS , X-ON/X-OFF, None
Pariteit	None, Even, Odd, Mark, Space
Stopbits	1, 2
Beheer op afstand mogelijk	Ja
Compatibele netwerken	10/100 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja
Ondersteunde protocollen	IP, Telnet RFC2217, TCP Server, TCP Client, and UDP
Connector(en)	
Type connector(en)	1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) 1 - RJ-45
Connector A	1 - RJ-45
Connector B	1 - DB 9-pin Serial
Software	
Besturingssystemen	 Virtuele COM-software wordt alleen

ondersteund door Windows®.

Compatibel met Windows 8, 8.1, 10, 11

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie

 Opmerking: De hardware van de device server is compatibel met macOS® en Linux® maar de meegeleverde Virtual COM software is niet compatibel met deze besturingssystemen.
Bij gebruik met macOS® en Linux® kan de device server alleen worden geconfigureerd via de WebUI.

Indicatoren

LED-indicatoren

1 - RJ-45
LED Rechts
Vast groen: Ethernet connectie
Knipperend groen: Activiteit
Uit: Ethernet is niet verbonden

2 - DB-9
LED Bovenaan
Knipperend groen: Activiteit
Rond de DB-9 poort
LED Bovenaan: Dataverzending activiteit
LED Onderaan: Dataontvangst activiteit
Uit: Geen activiteit

1 - Power LED
Vast groen: Stroom staat aan
Uit: Stroom staat uit
Knipperend groen: Fabrieksinstellingen worden hersteld

Voeding

Voedingsbron

Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning

100 - 240 AC

Ingangsstroom

0.48A

Uitgangsspanning

5V DC

Uitgangsstroom

3A

Polariteit pin midden

Positief

Stekkertype

M

Vermogensopname

15W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Opslagtemperatuur

-20°C to 75°C (-4°F to 167°F)

	Vochtigheid	5% - 95% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Staal
	Lengte product	1.8 in [4.6 cm]
	Breedte product	3.2 in [8.2 cm]
	Hoogte product	1.0 in [2.5 cm]
	Gewicht product	5.5 oz [155.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	6.7 in [17.0 cm]
	Package Width	9.7 in [24.6 cm]
	Package Height	2.4 in [6.1 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.1 lb [0.5 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - Serieel over IP apparaatserver 1 - DIN-rail set 1 - Montagebeugel 4 - Montagebeugel Schroeven 1 - universele voedingsadapter 1 - Quick-Start Handleiding
Garantiebepalingen		
	Warranty	2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.