

Convertisseur Industriel d'Interface RS232 vers RS422/485 avec protection ESD 15KV

N° de produit: IC232485S



Le convertisseur série industriel RS232 vers RS422/485 IC232485S est un adaptateur bidirectionnel qui vous permet de transformer un signal de données RS232 en RS485 (2 ou 4 fils) ou RS422 (et vice-versa), avec la prise en charge de débits en baud jusqu'à 921,6 Kb/s.

Idéal pour les environnements industriels, le convertisseur de port série fournit une protection contre les décharges d'électricité statique 15 kV sur toutes les broches de signal pour protéger l'équipement onéreux et souvent fragile contre les dommages électriques. Le convertisseur série est également doté d'un boîtier métallique robuste, à fixation murale avec des indicateurs à DEL d'alimentation, Tx et Rx pour une surveillance facile du statut.

L'adaptateur prend en charge la détection automatique du débit en baud, ainsi que la détection du mode RS422 et RS485, avec un commutateur DIP intégré pour une sélection manuelle du mode, le cas échéant. De plus, il supporte des distances de connexion pouvant atteindre 1 200 m.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Surveillez ou contrôlez des périphériques série RS422/485 comme les API et autres équipements industriels
- Adaptez et raccordez une balance, un appareil de mesure, un scanner ou un des nombreux autres périphériques de contrôle à un système informatique ne disposant que de la norme RS232

## Spécifications techniques

- Conversion RS232 vers RS485 2/4 fils ou RS422
- Prise en charge de la détection automatique et de la commutation manuelle RS422 et RS485
- Protection  $\pm 15$  kV contre les décharges d'électricité statique sur toutes les broches de signal
- Prise en charge de débits en baud pouvant atteindre 921,6 Kb/s
- Fixation murale
- Prise en charge d'une distance de connexion maximale de 1 200 m

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	2
Interface	Série
Style de port	Câbles adaptateurs

---

### Performance

Longueur max. de câble	3936.0 ft [1200 m]
Protocole série	RS-232/422/485
Débit en bauds max.	921,6 Kb/s

---

### Connecteur(s)

Types de connecteur	DB-9 (9 broches , D-Sub)
	DB-9 (9 broches , D-Sub)

---

### Indicateurs

Indicateurs lumineux	Alimentation (vert)
	Rx (jaune)
	Tx (jaune)

---

### Alimentation



Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.3 A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	1 A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Consommation électrique	5

---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 5~85 %

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	4.6 in [11.7 cm]
Largeur du produit	2.3 in [59 mm]
Hauteur du produit	0.9 in [22 mm]
Poids du produit	5.0 oz [143 g]

---

Informations d'emballage

Package Length	5.7 in [14.6 cm]
Package Width	8.2 in [20.8 cm]



Package Height	1.6 in [41 mm]
Poids brut	12.4 oz [351 g]

---

Contenu du  
paquet

Inclus dans le paquet	Convertisseur RS232 vers RS422/485
	Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB)
	Manuel d'instruction

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

