

90cm 1s1p USB naar Seriële en Parallele Poort Verloopkabel

Productcode: ICUSB2321284



Met de ICUSB2321284 USB naar Seriële/Parallele Adapter kunt u DB9 RS232 seriële en IEEE 1284 parallelle apparaten aansluiten op uw PC of Linux desktopcomputer of laptop via een enkele USB-poort, net alsof de computer zou zijn voorzien van een ingebouwde aansluiting. De innovatieve verloopkabel beschikt over een parallelle en een seriële poort die tegelijkertijd kunnen worden gebruikt met van seriële en parallelle overdrachtsnelheden tot (respectievelijk) 921,6 kbit/s en 1 Mbit/s voor optimale prestaties van uw aangesloten apparaten. Deze eenvoudig te installeren en te gebruiken seriële/parallelle USB-adapter is een kosteneffectieve oplossing die een verbinding legt tussen moderne computers en oudere seriële randapparatuur. Met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Perfect voor IT-beheerders die legacy-functionaliteit toe willen voegen aan moderne laptops, pc's en servers die niet zijn voorzien van geïntegreerde RS232 seriële en/of parallelle poorten
- Aan te sluiten op consolepoorten, UPS en andere apparaten in een serverruimte/serverkast

- Sluit industriële of voertuigsensoren en -apparatuur aan (bewaking en beveiliging)
- Sluit barcodescanners, bonprinters en andere kassa-apparatuur aan
- Sluit een satellietontvanger, serieel modem of PDA met seriële synchronisatie aan

Eigenschappen

- Gemakkelijk te installeren en in te stellen – plug-and-play voor de meeste besturingssystemen
- Geen externe voeding vereist - het wordt gevoed via de USB-aansluiting
- Compacte en lichtgewicht uitvoering
- Ondersteunt seriële overdrachtsnelheden tot 921.6 kbit/s
- Compatibel met modems, printers, barcodescanners, servers, PDU's en de meeste andere RS232 seriële of parallelle apparatuur

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Poorten	2
Interface	Serieel
Bus type	USB 2.0
Poorttype	Kabeladapters
Industriestandaarden	RS232, IEEE 1284, USB 1.1
Chipsetcode	ASIX - MCS7715

Prestaties

Seriële protocol	RS-232
Max. baudrate	921,6 kbit/s
Databits	5, 6, 7, 8
FIFO	192 Bytes
Pariteit	Even, Odd, Mark, Space, None

Connector(en)	Type connector(en)	1 - DB-25 (25-polig, D-Sub)
		1 - DB-9 (9-polig, D-Sub)
		1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Software	Besturingssystemen	Windows® CE 5.0, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
		Linux 3.5.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Vochtigheid	60% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Kunststof
	Kabellengte	3.0 ft [0.9 m]
	Lengte product	3.3 ft [1 m]
	Gewicht product	2.4 oz [69 g]
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	5.6 in [14.3 cm]
	Package Width	6.9 in [17.5 cm]
	Package Height	1.3 in [32 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	4.0 oz [114 g]
Wat wordt er		

meegeleverd

Meegeleverd

1 - USB naar seriële & parallelle kabel

1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty

3 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.