

1m externes Mini SAS Kabel SFF-8088 auf SFF 8088 - Serial Attached SCSI Stecker/Stecker

Produkt-ID: ISAS88881



Das 1 m lange externe SAS-Kabel ISAS88881 wurde für Hochleistungsnetzwerke, Server, Workstations und Desktops entwickelt und unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 6 Gbit/s.

Dieses strapazierfähige Mini SAS-Kabel ist mit SFF-8088-auf-SFF-8088-Steckern zum Anschließen von externen SAS-Geräten (Controller, Festplatten, SAN-Storage Area-Netzwerk usw.) ausgestattet und ist TAA-konform für Regierungsbeschaffungen (GSA Schedule).

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Zur Verwendung in Speichernetzwerken und zum Anschließen von SAS-Expander-fähigen Controllern und Gehäusen
- Zum Anschließen von SAS-Controllern an SAS-Backplanes
- Schließen Sie eine externe Festplatte an einen SAS-Controller an

Merkmale

- 2x SFF-8088-Stecker mit Einrastfunktion
- Robuste Metallstecker
- Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 6 GBit/s
- Mehradriges Design
- Abwärts kompatibel mit SATA-Geräten

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Anzahl von Leitern	8 Twisted Pair
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Polyester-Folie mit verzinnem Kupfergeflecht

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - SFF-8088 (26-polig, externes Mini-SAS)
Steckverbinder B	1 - SFF-8088 (26-polig, externes Mini-SAS)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	3.3 ft [1 m]
Produktlänge	39.4 in [100.0 cm]
Produktbreite	1.4 in [3.5 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]
Produktgewicht	5.0 oz [143.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
------------	---

Paketlänge	8.3 in [21.0 cm]
Paketbreite	9.9 in [25.1 cm]
Pakethöhe	0.9 in [2.3 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	5.4 oz [152.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 1 m externes seriellles befestigtes SCSI SAS-Kabel - SFF-8088 bis SFF-8088
--------------------	--

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.