

USB till seriell adapterhubb med 4 portar och COM-retention, för väggmontage

Produkt ID: ICUSB2324X



Den professionella ICUSB2324X seriella USB-adaptern med 4 portar gör om en USB-port till fyra seriella RS232-portar vilket gör det möjligt att koppla, övervaka och kontrollera dina seriella enheter. Den robusta metallkonstruktionen och de fasta väggmonteringsfästena passar både i tuffa industrimiljöer och för enkla stationära installationer.

Den här enheten kräver inte ett eluttag för de flesta standardapplikationer eftersom den strömsätts via USB. En valfri DC-kontakt och kopplingsplintanslutning medföljer för installationer som kräver ström via RS232-portarna. När den väl är ansluten, behåller adaptern tilldelade seriella COM-port svärden, vilket gör att samma värde automatiskt tilldelas till porten varje gång som den ansluts till värddatorn.

Den här innovativa seriella adaptern ger en professionell lösning för att ansluta äldre eller industriella seriella RS232-enheter till flera moderna datorer, eller datorer med oanvända USB-portar. Den är perfekt för att ansluta seriella modem, streckkodsläsare eller andra enheter med seriell synkning via USB. Du behöver inte tänka på att köpa seriella enheter som är USB-kompatibla.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Perfekt för IT-administratörer som vill att äldre enheter ska fungera på nyare bärbara datorer, PC-datorer och servrar som inte har integrerad RS232-port.
- Anslut, övervaka och kontrollera industriella/fordon sensorer och utrustning
- Anslut streckkodsläsare, kvittoskrivare och andra försäljningsenheter
- Anslut en satellitmottagare, seriellt modem eller PDA med seriell synkning
- Anslut och programera LED och digital skyltning med seriella kommunikationsportar

Funktioner

- USB till RS232 seriell adapter med 4 portar
- Tålig metallkonstruktion
- Kan monteras på väggen
- Behåller COM-portinställningar för seriella enheter som är inkopplade i andra USB-portar även efter omstart
- Överföringshastighet på upp till 230 Kbps
- Strömförsörjs via en ledig USB-port - ingen extern strömadapter krävs
- Valfria nätanslutning för DC-jack eller kopplingsplint
- Framtagen för att göra det snabbt och enkelt att bygga ut serieportar
- Ger dubbel buffert för dataöverföring uppströms och nedströms
- Stödjer automatisk handskaknings-läge
- Aktiverar och avaktiverar uppräknig

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	4
Gränssnitt	Seriell
Busstyp	USB 2.0

	Porttyp	Extern hubb
	Chipset-ID	Texas Instruments - TIUSB3410
Prestanda		
	Seriellt protokoll	RS-232
	Maximal överföringshastighet	230,4 kbps
	FIFO	32 Bytes
	Medeltid mellan fel (MTBF)	107,515 hours
Kontakt(er)		
	Kontakttyp(er)	1 - USB B (4-stifts)
	Externa portar	4 - DB-9 (9-stifts, D-Sub)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012 Note: Windows 8.1 - 10 is only supported by REV 2
Ström		
	Strömkälla	Medföljer ej (behövs ej vid vanlig användning)
	Inspänning	9 ~ 36 DC
	Inström	600mA minimum
	Utspänning	9V DC
	Kontakttyp	N
Miljö		
	Drifttemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
	Luftfuktighet	5~85 % RH
Utseende		

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	6.5 in [16.5 cm]
Produktbredd	4.6 in [11.8 cm]
Produkthöjd	1.0 in [2.5 cm]
Produktvikt	1.1 lb [0.5 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	5.9 in [15.1 cm]
Package Width	8.5 in [21.5 cm]
Paketets höjd	2.1 in [5.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.4 lb [0.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB till RS232-serieadapter
	1 - 91 cm lång USB A- till B-kabel
	1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.