

8 Port USB 2.0 auf Seriell RS232 / DB9 Adapter / Konverter

Produkt-ID: ICUSB2328



Mit dem 8-Port-USB-auf-Seriell-RS232-DB9-Adapter-Hub ICUSB2328 können Sie bis zu acht serielle RS232-Geräte gleichzeitig an Ihren Mac oder PC-Laptop oder Desktop-Computer über einen USB-Port anschließen, als ob der Computer integrierte DB9M-Anschlüsse hätte. Der RS232-Seriell-Hub ist kompakt, um wertvollen Arbeitsplatz zu sparen, und bus-betrieben, damit kein externer Netzadapter und keine Steckdose erforderlich sind - eine kostengünstige Lösung zur Überbrückung der Kompatibilitätslücke zwischen modernen USB-fähigen Computern und älteren RS232-Seriell-Peripheriegeräten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schließen Sie Modems, Digitalisiertablets, Mäuse, Barcode-Scanner, GPS-Empfänger, ISDN-Adapter, Mobiltelefone, Scanner, UPS- und POS-Systeme an Ihr System an.

- Schließen Sie LED- und Digital Signage-Boards an serielle Kommunikationsports an, und programmieren Sie sie.

Merkmale

- Fügt acht serielle RS232-Ports über USB hinzu
- Bus-betrieben - erfordert kein externes Netzteil
- Einfache Plug and Play-Installation
- Vollständig kompatibel mit USB 1.1-Spezifikationen und abwärts kompatibel mit USB 2.0
- Sechskantmuttern inklusive für optionale Schraube oder Mutter DB9-Schnittstelle

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Ports	8
Schnittstelle	Seriell
Bustyp	USB 2.0
Portart	Externer Hub
Chipset-ID	FTDI - FT232RL

Leistung

Seriellles Protokoll	RS-232
Max. Baudrate	921,6 Kbit/s
Datenbit	7, 8
FIFO	256 Bytes

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	1 - USB B (4-polig)
Externe Ports	8 - DB-9 (9-polig, D-Sub)

Software

Betriebssystemkompati Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE,

bilität	2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 macOS 10.6 bis 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Linux Kernel 3.0.x und höher - Nur LTS Versionen
---------	--

Strom

Stromversorgung	Nicht im Lieferumfang (nicht erforderlich für Standardanwendungen)
Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	1A+
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Lagertemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Feuchtigkeit	5~95% RH

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Kunststoff
Kabellänge	6.0 ft [1.8 m]
Produktlänge	5.9 in [15.0 cm]
Produktbreite	2.6 in [6.6 cm]
Produkthöhe	1.0 in [2.6 cm]
Produktgewicht	1.9 lb [0.9 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	11.6 in [29.5 cm]
Paketbreite	7.5 in [19.1 cm]
Pakethöhe	2.9 in [7.4 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.9 lb [0.9 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 8-Port-Seriell-Hub
	1 - Serielles Breakout-Kabel
	1 - 1,8 m USB-Kabel
	1 - Treiber-CD
	1 - Benutzerhandbuch
	8 - Optionale DB9 Steckverbinder-Sechskantmutter-Paare

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.