

Cable de 0.3m USB a Puerto Serial RS232 con Retención del Puerto de Asignación COM
- Adaptador Serial USB-A a DB9 de hasta 920kbps - 1x DB9 Macho - 1x USB A Macho

ID del Producto: ICUSB232PRO



El cable adaptador USB a DB9 serial RS232 de 30cm ICUSB232PRO con retención COM ofrece una solución de calidad profesional para conectar dispositivos seriales RS232 de legado o industriales a una computadora de escritorio o laptop a través de USB, eliminando el gasto de actualizar los periféricos seriales para que sean compatibles.

Una solución USB/Serial práctica y que ahorra tiempo, el adaptador retiene los valores asignados del puerto serial COM en una memoria no volátil, lo que permite asignar automáticamente los mismos valores al puerto serial del adaptador si se desconecta y se vuelve a conectar, o si se desconecta de un puerto USB y se instala en otro.

Una solución de conectividad versátil que une los dispositivos periféricos seriales de legado con las computadoras más recientes con capacidad USB, el adaptador USB a serial ofrece una amplia compatibilidad con sistemas operativos, incluyendo Windows®, Linux y Mac OS, para una fácil integración en entornos mixtos.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

- Perfecto para Administradores IT que buscan incorporar las funcionalidades de un sistema más antiguo a portátiles, PCs y servidores más modernos desprovistos de puertos RS232 integrados
- Permite conectar, monitorear y controlar sensores industriales/automotrices y equipos
- Permite conectar escáners de código de barras, impresoras de facturas y otros dispositivos de puntos de venta
- Permite conectar un receptor satelital, módem serial, o PDA con sync serial
- Permite conectar y programar tableros de señalización LED y Digital equipados con puertos de comunicación serial

Características

- Adaptador serial de USB a RS232 directo
- Las asignaciones de puertos COM se mantienen al reiniciar
- Admite velocidades de transferencia de datos de hasta 920 kbps
- Se alimenta a través de un puerto USB disponible - No necesita adaptador de corriente externo
- Proporciona buffers duales para la transferencia de datos ascendente y descendente
- Admite la activación remota y el control de la gestión de energía
- Admite el modo de handshake automático

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	1
Interfaz	Serial
Tipo de Bus	USB 2.0
Estilo de Puerto	Adaptadores de cable

ID del Conjunto de Chips		Prolific - PL2303GT
Rendimiento		
	Protocolo Serie	RS-232
	Tasa Máxima de Baudios	921,6 Kbps
	MTBF	5.886.380 horas
Conector(es)		
	Tipo(s) de Conector(es)	1 - DB-9 (9 pines, D-Sub)
		1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Software		
	Compatibilidad OS	Windows® PocketPC 2003, Windows Mobile 5/6, CE 4.2/5.2, Embedded System 2009, POS Ready 2009, 98SE, 7, 8, 8.1, 10, 11
		Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022
		macOS 10.6 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
		Linux 2.4.x y superior Solamente las versiones LTS
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	PC con un puerto USB 1.1 (o superior) disponible
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
	Humedad	5~85% RH
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Plástico

Longitud del Cable	12.0 in [30.5 cm]
Longitud del Producto	12.0 in [30.5 cm]
Ancho del Producto	1.3 in [3.4 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	1.1 oz [30.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.6 in [14.2 cm]
Ancho de la Caja	6.9 in [17.4 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.5 oz [100.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB a Serie
	1 - CD del Controlador
	1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.