

## HPE JG081C-kompatibel SFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 5 m

Produkt ID: JG081CST



JG081CST är en HPE JG081C-kompatibel SFP+-kopparkabel för direktanslutning som utformats, programmerats och testats för att fungera med HPE®-switchar och -routrar och uppfyller MSA-industristandarder.

Den här passiva twinaxkabeln i koppar stöder 10 Gigabit Ethernet-applikationer via SFP+-portar (Mini-GBIC). SFP+-kopparkabeln är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

SFP+-kabel med låg effekt och latens, avsedd för höghastighetsprestanda. Ett kostnadseffektivt alternativ till fiberoptiska kabelanordningar med stöd för applikationer på kort avstånd som punkt-till-punkt racknätverksswitchrar eller serveranslutningar.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

### Certifikat, rapporter och kompatibilitet



### Användning

- Använd för 10Gb Ethernet-nätverksapplikationer
- För punkt-till-punkt racknätverksswitchrar eller serveranslutningar

## Funktioner

- 100 % kompatibilitet med HP JG081C garanterad
- Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
- Uppfyller MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning, mindre än 0,1 W
- StarTech.coms SFP-kablar täcks av en livstidsgaranti
- Hot-swappable

### Hårdvara

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Garantipolicy    | Lifetime                 |
| Compatible Brand | HPE                      |
| Kabelmanteltyp   | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Kabeltyp         | Passive Copper Cable     |

### Prestanda

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Maximal dataöverföringshastighet | 10 Gbps           |
| Impedans                         | 100 Ohm           |
| Kompatibla nätverk               | 10 Gbps           |
| Strömförbrukning                 | < 0.1 W (per end) |

### Kontakt(er)

|             |          |
|-------------|----------|
| Connector A | 1 - SFP+ |
| Connector B | 1 - SFP+ |

### Miljö

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Drifttemperatur      | 0°C to 70°C (32°F to 158°F)    |
| Förvaringstemperatur | -40°C to 80°C (-40°F to 158°F) |

## Utseende

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Färg         | Svart             |
| Produktlängd | 16.4 ft [5.0 m]   |
| Produktbredd | 0.6 in [1.4 cm]   |
| Produkthöjd  | 0.5 in [1.2 cm]   |
| Produktvikt  | 10.4 oz [294.0 g] |

## Förpackning

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Paketets längd          | 8.5 in [21.6 cm]  |
| Paketets bredd          | 8.2 in [20.8 cm]  |
| Paketets höjd           | 1.3 in [3.3 cm]   |
| Fraktvikt (förpackning) | 10.9 oz [310.0 g] |

## Vad det är i lådan

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Ingår i paketet | 1 - SFP+-kabel |
|-----------------|----------------|

## Warranty Information

|          |           |
|----------|-----------|
| Warranty | Livslängd |
|----------|-----------|

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.