

Cable Adaptador USB a Serie RS232 de 1 Puerto Serial DB9 - Macho a Macho

ID del Producto: ICUSB232V2



El adaptador USB a Serial, de un puerto, modelo ICUSB232V2, convierte un puerto USB en puerto serial RS232 DB9 para conectar, monitorear y controlar un dispositivo serial.

Con soporte para tasas de transferencia de datos de hasta 921,6 Kbps, el cable USB a Serial constituye una solución ideal para proporcionar conectividad serie a dispositivos como terminales de punto de venta, módems serie, equipos industriales, así como una amplia gama de otros periféricos RS232.

El conversor USB a RS232 es fácil de instalar y ofrece amplia compatibilidad con sistemas operativos, incluidos Windows® 8 y superior, Linux y Mac OS®, lo cual permite su fácil integración en entornos mixtos.

Respaldo por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

- Administradores Informáticos que buscan añadir funcionalidad de legado a portátiles, PCs y servidores más recientes que carecen de un puerto RS232 integrado
- Conecte escáneres de códigos de barras, impresoras de recibos y otros dispositivos de punto de venta
- Conectar, supervisar y controlar sensores industriales/automotrices y otros equipos sensibles
- Conecte y programe paneles LED y de señalización digital

Características

- Adaptador USB a Serie RS232 DB9 directo (Straight Through)
- Alta velocidad de baudios de 921,6 Kbps
- Compatible con sistemas Windows® 8 y superiores, Mac OS X y Linux
- Compatible con puertos USB 1.1 o superior
- Alimentación por USB – no requiere adaptador de alimentación externo

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Cantidad de Puertos	1
Interfaz	Serial
Tipo de Bus	USB 2.0
Estilo de Puerto	Adaptadores de cable
Estándares Industriales	USB 1.1/2.0 RS232
ID del Conjunto de Chips	Prolific - PL2303GT

Rendimiento		
	Protocolo Serie	RS-232
	Tasa Máxima de Baudios	921,6 Kbps
	Bits de Datos	5, 6, 7, 8
	FIFO	512 Bytes
	Control de Flujo	Ninguno, Xon/Xoff, RTS/CTS, DTR/DSR
	Paridad	Odd, Even, Mark, Space, or None Parity Modes
	Bits de Detención	1, 1.5, 2
	MTBF	30.000 horas
Conector(es)		
	Conector A	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	Conector B	1 - DB-9 (9 pines, D-Sub)
Software		
	Compatibilidad OS	Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 macOS 9.x, 8.x, 10.6 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Linux 2.4.31 y superior Solamente las Versiones LTS
	Certificado WHQL de Microsoft	Sí
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Un puerto USB 1.1 (o superior) disponible
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

Humedad HR 0~65%

Características Físicas

Color	Silver & Blue
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	16.9 in [43 cm]
Longitud del Producto	16.9 in [43.0 cm]
Ancho del Producto	1.4 in [3.4 cm]
Altura del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Peso del Producto	1.4 oz [40.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	5.4 in [13.8 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.8 cm]
Altura de la Caja	0.8 in [2.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.1 oz [60.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB a RS232
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.