

Conversor de Medios Ethernet de Fibra a RJ45 para Redes NBASE-T de 10Gbps - para Fibra Monomodo y Multimodo a Red de Cobre Ethernet - Puente para Redes de Fibra a Cobre

ID del Producto: MCM10GSFP



Este conversor de medios de fibra Ethernet ofrece una forma sencilla y rentable de ampliar su red a través de fibra, utilizando el SFP+ de su elección. Convierte una conexión Ethernet RJ45 de cobre a fibra de 10 Gbps o 1 Gbps, para ampliar su red a distancias más largas o conectar estaciones de trabajo a conmutadores.

El conversor de medios RJ45 a fibra proporciona una forma rentable de conectar una red Ethernet a dispositivos remotos a través de una red troncal de fibra. Dispone de una ranura SFP+ abierta que admite el SFP+ de 10 Gigabits o el SFP de 1 Gigabit conforme a MSA que mejor se adapte a su configuración de conexión de fibra (monomodo/multimodo) y a sus requisitos de distancia.

El conversor de medios de fibra 10Gb/1Gb admite la autonegociación a la vez que proporciona una conectividad versátil a las redes y dispositivos existentes, maximizando el uso y el rendimiento de los equipos de legado.

- 10GBASE-ER
- 10GBASE-LR
- 10GBASE-LW
- 10GBASE-EW
- 10GBASE-R
- 10GBASE-SR
- 10GBASE-SW

- 10GBASE-T
- 1000BASE-T
- 1000BASE-SX
- 1000BASE-LX

El conversor de medios de fibra no gestionado tiene un diseño compacto autónomo con una sencilla configuración plug-and-play para garantizar una instalación rápida y fácil.

Supere las limitaciones de distancia de los cables de red tradicionales con los conversores de fibra óptica de StarTech.com. Nuestros conversores conectan distintos tipos de cableado de red y le ayudan a ampliar las redes entre edificios y a distancias más largas. Tanto si necesita ampliar una conexión de red 550m o 40km, podemos ayudarle.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Campus académicos
- Oficinas
- Instalaciones gubernamentales
- Estadios
- Áreas en donde se requiera acceso a una red

Características

- **CONVERSOR DE MEDIOS DE FIBRA ETHERNET:** Extiende y convierte fibra de 10Gbps/1Gbps a cobre RJ45 - Admite conexiones de fibra multimodo y monomodo y una amplia variedad de protocolos de fibra en función del módulo SFP+ utilizado
- **IMPLEMENTACIÓN REMOTA:** Plug-and-play para la conversión de redes Ethernet de cobre a fibra o de fibra a cobre con ranura SFP+ abierta para cualquier módulo SFP/SFP+ compatible con MSA - Puede ser implementado por personal no técnico
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** 10 Gbps - 1 Gbps - 10GBASE-T - 1000BASE-T - No gestionado -

LFP; SMF y MMF - Dúplex completo - RJ45 - Montable - Adaptador de alimentación incluido - SFP/SFP+ abierto

- **DISEÑO FIABLE Y DURADERO:** Caja externa en acero, con protección contra sobrecarga ESD; protección contra contactos y descargas de aire Categoría MTBF superior a las 38.400 horas
- **PROBADO Y VERIFICADO:** Producto avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito multilingüe de por vida, 24h/5 días a la semana para ofrecer asistencia a nivel global

Hardware

Política de Garantía	2 Years
PoE	No
Estándares Industriales	IEEE 802.3ae 10GBASE-ER
	IEEE 802.3ae 10GBASE-LR
	IEEE 802.3ae 10GBASE-LW
	IEEE 802.3ae 10GBASE-EW
	IEEE 802.3ae 10GBASE-R
	IEEE 802.3ae 10GBASE-SR
	IEEE 802.3ae 10GBASE-SW
	IEEE 802.3ae 10GBASE-T
	IEEE 802.3 1000BASE-T
	IEEE 802.3z 1000BASE-SX
	IEEE 802.3z 1000BASE-LX
	IEEE 802.3 10BASE-T
	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
	IEEE 802.3z 1000BASE-SX
	IEEE 802.3z 1000BASE-LX

Rendimiento

Tipo de Fibra	Single Mode / Multi Mode
---------------	--------------------------

Modo de Operación de Fibra Full-Duplex

Capacidad de Administración Remota No

Redes Compatibles 10 Gbps

Auto negociación Sí

MDIX Automático Sí

Jumbo Frame Support 9K max.

MTBF 38400 horas

Conector(es)

Conector A 1 - RJ-45

Conector B 1 - SFP+

Indicadores

Indicadores LED 1 - Alimentación

1 - Enlace

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación Adaptador de alimentación de CA incluido

Corriente de Entrada 2.5A

Tensión de Salida 5 DC

Alimentación de Salida 2A

Polaridad Central Positivo

Tipo de Enchufe M

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura de Almacenamiento -40°C to 120°C (-40°F to 248°F)

	Humedad	10% ~ 90%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Aluminio
	Longitud del Producto	4.8 in [12.2 cm]
	Ancho del Producto	3.1 in [8.0 cm]
	Altura del Producto	1.2 in [3.0 cm]
	Peso del Producto	8.5 oz [242.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	8.1 in [20.5 cm]
	Ancho de la Caja	5.1 in [12.9 cm]
	Altura de la Caja	3.1 in [7.8 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.1 lb [0.5 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Conversor de Medios
		1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
		1 - Manual de Instrucciones
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.