


Adaptador de IDE de 40/44 Pines ATA a Compact Flash CF - SSD - Lector y Grabador de Tarjetas de memoria Compact Flash CF - Conversor

ID del Producto: IDE2CF



Esta tarjeta adaptadora de IDE a SSD Compact Flash le permite convertir una única tarjeta Compact Flash (CF tipo I/II) o MicroDrive en una Unidad de Estado Sólido IDE de arranque: una forma sencilla y cómoda de sustituir una unidad de disco duro IDE.

La tarjeta adaptadora facilita la construcción de su propia unidad SSD "hágalo usted mismo" (requiere tarjeta CF o MicroDrive), permitiéndole aprovechar las ventajas que ofrece el almacenamiento de Estado Sólido. Al no tener piezas móviles, una Unidad de Estado Sólido es la solución ideal en entornos de trabajo que desean las propiedades clave de las Unidades de Estado Sólido: bajo consumo de energía, ausencia de ruido, resistencia a los golpes, tiempo de acceso rápido y bajas temperaturas de funcionamiento que proporcionan un almacenamiento más frío y silencioso que una unidad de disco duro convencional. Además, las Unidades de Estado Sólido son menos susceptibles a los riesgos atmosféricos (por ejemplo, partículas de polvo, cambios atmosféricos, etc.), lo que garantiza un rendimiento sin fisuras independientemente de los factores ambientales.

El adaptador está equipado tanto con un canal IDE de 40 pines (disco duro de 3.5 pulgadas) como con un canal IDE de 44 pines (disco duro de 2.5 pulgadas). Esta exclusiva placa multi-interfaz permite utilizar el adaptador tanto en diseños de gabinetes normales como de factor de forma pequeño, creando una solución perfecta para sistemas integrados.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

- Utilice una pequeña tarjeta CompactFlash en lugar de un disco duro IDE para pequeñas soluciones embebidas
- Utilice una tarjeta CompactFlash de estado sólido en lugar de un disco duro mecánico para una mayor durabilidad
- Ideal para reducir el ruido y mejorar la disipación térmica del sistema en comparación con los discos duros tradicionales

Características

- Admite el modo Ultra DMA
- Compatible con unidades CompactFlash Tipo I, Tipo II y Micro
- Indicadores LED de encendido, actividad y detección de tarjeta
- Admite interfaces IDE de 40 y 44 pines
- Ajustes configurables del puente IDE para modo maestro o esclavo

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Unidades	1

Rendimiento

RAID	No
Tipo de Memoria Multimedia	Compact Flash I
	Compact Flash II
	Micro unidad IBM

Conector(es)

Tipo(s) de	1 - Ranura CompactFlash (50 pines)
------------	------------------------------------

Conector(es)		
		1 - IDE (40 pines, EIDE/PATA)
		1 - IDE (44 pines, EIDE/PATA, HDD de 2,5")
Software		
	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Interfaz IDE 44 o 40 pines
Indicadores		
	Indicadores LED	1 - Verde - Actividad
		1 - Amarillo - Tarjeta Presente
		1 - Rojo - Encendido
Requisitos de Energía		
	Tensión de Entrada	5V DC / 12V DC
	Tensión de Salida	5 DC
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to +50°C (32°F to +122°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to +70°C (14°F to +158°F)
	Humedad	HR 75%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Longitud del Producto	2.8 in [7.0 cm]
	Ancho del Producto	2.5 in [6.3 cm]
	Altura del Producto	0.5 in [1.3 cm]

Peso del Producto	0.7 oz [21.0 g]
-------------------	-----------------

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.6 in [16.8 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.4 cm]
Altura de la Caja	1.2 in [3.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.7 oz [76.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador IDE a CompactFlash
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.