


Adaptador Conversor IDE a SATA para Disco Duro o Unidad Óptica - Convertidor PATA de 40 Pines a HDD o SSD de 2.5 Pulgadas

ID del Producto: IDE2SAT2



El adaptador IDE2SAT2 IDE de 40 pines a SATA le permite conectar una unidad SATA I/II/III a un puerto de tarjeta madre IDE/ATA 33/66/100/133 disponible - una solución rentable que le permite añadir unidades SATA más recientes y conservar su tarjeta madre actual.

El adaptador IDE/SATA ofrece una solución rentable para salvar la distancia entre una Unidad SATA más reciente de 2.5"/3.5"/5.25" y el puerto IDE más antiguo de la tarjeta madre. El IDE2SAT2 también es compatible con unidades de disco óptico (ODD), lo que le permite añadir unidades Blu-ray, DVD o CD-ROM a una placa base IDE antigua.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Solución interna para la conexión de discos duros SATA a una placa madre que soporte la interfaz IDE
- Ideal para placas madre de generación anterior que no soportan SATA

Características

- **CONFIGURACIÓN CONVENIENTE:** Este adaptador IDE a SATA permite la conectividad SATA en placas base IDE antiguas, y es una solución de hardware completa que no requiere controladores ni software adicionales - Funciona con cualquier sistema operativo
- **AÑADIR CONECTIVIDAD SATA:** Este convertidor IDE SATA es una solución rentable para conectar discos duros SATA o unidades ópticas a sistemas IDE de legado, sin necesidad de tarjetas controladoras - Incluye cable de alimentación interno LP4 a SP4
- **AMPLIA COMPATIBILIDAD:** Admite unidades SATA de 2.5/3.5/5.25 pulgadas - Dispone de soporte ODD (unidad de disco óptico) para unidades Blu-ray, DVD o CD-ROM - Cumple con la versión 1.0 de SATA y admite SATA I/II/III - Compatible con IDE/ATA 33/66/100/133
- **LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL DE TI:** Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, este adaptador IDE a SATA para tarjeta madre está respaldado durante 2 años, incluyendo asistencia multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Interfaz	IDE
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	2.5in & 3.5in
Unidades Compatibles	SATA
ID del Conjunto de Chips	Marvell - 88SA8052

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	133MB/seg
RAID	No
MTBF	703.614 horas

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	1 - IDE (40 pines, EIDE/PATA)
	1 - SP4 (4 pines, Small Drive Power)

1 - Combinación de alimentación y datos por SATA
(7+15 pines)

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Observaciones /
Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Un controlador IDE y un cable ATA (not incluidos).
-------------------------------------	--

Requisitos de
Energía

Tensión de Entrada	5V DC / 12V DC
Tensión de Salida	5 DC

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa	5°C to 50°C (40°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
Humedad	HR 15~90%

Características
Físicas

Color	Rojo
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	3.0 in [75.5 mm]
Ancho del Producto	0.8 in [2 cm]
Altura del Producto	0.9 in [2.3 cm]
Peso del Producto	1.0 oz [29 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.9 in [17.4 cm]

Ancho de la Caja	5.6 in [14.2 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.8 oz [80.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador IDE a SATA
	1 - Cable de Alimentación Molex LP4 a SP4
	1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.