

Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k da 1m - M/M

ID prodotto: MDP2DPMM1M



Il cavo adattatore Mini DisplayPort® a DisplayPort da 1m MDP2DPMM1M presenta un connettore Mini DisplayPort (maschio) a un'estremità e un connettore DisplayPort (maschio) all'altra che consentono il collegamento di qualsiasi laptop dotato di Mini DisplayPort (compresa la serie di prodotti Mac®) a un HDTV, monitor o proiettore che utilizzi un collegamento DisplayPort standard.

Il cavo mDP a DP supporta risoluzioni elevate fino a 4k x 2k (3840 x 2160) a 60Hz con una larghezza di banda HBR2 massima di 21,6 Gbps. Il cavo supporta inoltre il Multi-Stream (MST) per il collegamento a margherita di più monitor e fornisce il supporto audio opzionale.

MDP2DPMM1M è coperto dalla garanzia a vita StarTech.com per un'affidabilità garantita ed assicura che i contenuti digitalmente protetti vengano visualizzati correttamente grazie alla funzione HDCP e DPCP.

Nota: I computer laptop e desktop più recenti (ad esempio Apple®) vengono forniti solo con porte Thunderbolt™. I nostri cavi Mini DP a DP possono essere collegati alle porte Thunderbolt, consentendo di collegarli ai display compatibili con DP.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente il collegamento di un monitor o proiettore DisplayPort a dispositivi dotati di porta di connessione Mini DisplayPort

Caratteristiche

- Supporta risoluzioni elevate fino a 4k x 2k
- Supporta la larghezza di banda HBR2 (High Bit Rate 2) di massimo 21,6 Gbps
- Progettato e prodotto secondo gli standard DisplayPort 1.2
- Retrocompatibile con DisplayPort 1.1
- Supporta lo standard DPCP (DisplayPort Content Protection), oltre a HDCP

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	19
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
------------------------------	------------------------------

Connettore/i

Connettore A	Mini-DisplayPort (20 pin)
Connettore B	DisplayPort (20 pin)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità	5%-90% umidità relativa (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
--------	------



Stile connettori	Latch
Diametro filo	32 AWG
Lunghezza cavo	39.4 in [100 cm]
Lunghezza prodotto	39.4 in [100.0 cm]
Larghezza prodotto	0.8 in [19.9 mm]
Altezza prodotto	0.5 in [13.6 mm]
Peso prodotto	1.6 oz [44.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.8 oz [52.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Cavo adattatore Mini DisplayPort a DisplayPort 1.2 da 1 m M-M
--------------------------	---

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

