

VGA-Over-IP Extender - 1920 x 1200

Productcode: IPUSB2VGA2



Met deze VGA over IP extender kunt u een VGA-scherm of -projector delen met de draadloze of vaste computer in uw netwerk. Nog nooit eerder konden gebruikers zo gemakkelijk samenwerken en presentaties geven in vergaderruimtes en tijdens kantoorvergaderingen, als met deze IP extender met intuïtieve bedieningselementen en moeiteloos delen van schermen.

De IP video-extender ondersteunt resoluties tot 1920x1200 en heeft twee geïntegreerde USB-poorten en een 3,5 mm audioset, waardoor u vanaf uw beeldscherm externe USB-apparaten en luidsprekers met een microfoon op uw computer kunt aansluiten. Het is de perfecte oplossing voor het bedienen van een computer, ongeacht waar de adapter zich bevindt.

De IP video-extender kan uw kantoorproductiviteit aanzienlijk helpen verbeteren, omdat gebruikers gemakkelijker kunnen samenwerken en communiceren. Met de meegeleverde software kunt u meerdere computers aansluiten en gemakkelijk schakelen tussen gebruikers die hun content willen delen met het VGA-scherm, in tegenstelling tot sommige draadloze videosystemen die moeilijk te configureren zijn en waarbij gebruikers steeds handmatig de verbinding moeten verbreken en dan opnieuw verbinding moeten maken.

U kunt de video-over-IP extender zelfs gebruiken voor het delen van informatie met een extern publiek, zoals verbinding maken met een extern scherm via een kantoor-LAN, om een video conference te houden, terwijl u elders in het kantoor bent.

Met deze IP video-extender kunt u uw VGA-tv, -scherm of -projector veranderen in een IP-scherm, dat u kunt aansluiten op elke Windows®-computer in uw netwerk. Perfect voor conferentieruimtes en klaslokalen waar verschillende ideeën worden gedeeld door gebruikers die hun eigen computers meebrengen.

Met een geïntegreerde USB hub kunt u uw computer gebruiken om toegang te krijgen tot twee externe USB-apparaten op uw externe scherm, waardoor u of uw klanten de computer vanaf een externe locatie kunnen besturen. Besturing op afstand kan worden gebruikt om interactieve digital signage te creëren, om uw klanten te stimuleren. Of, als u de video-over-IP extender gebruikt als

onderdeel van uw IT-infrastructuur, kunt u de USB gebruiken voor het toevoegen van een externe KVM-console die u kunt gebruiken voor de bediening van uw server vanaf een verder gelegen locatie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Creëer een externe KVM-console die u kunt gebruiken voor de bediening van uw server vanaf een verder gelegen locatie
- Installeer het in uw vergaderruimte op kantoor, zodat uw medewerkers en collega's elkaars schermen op een groter scherm kunnen delen
- Deel informatie met cliënten in artspraktijken en ziekenhuizen, terwijl u de computer op een verder gelegen, veilige locatie houdt

Eigenschappen

- Werk gemakkelijk samen met collega's door, via uw netwerk, tussen apparaten te schakelen en dit weer te geven op een gedeeld scherm
- Deel video via een draadloze of vaste LAN-verbinding met elke Windows-computer in uw netwerk
- Bedien de video-over-IP adapter met de meegeleverde software
- Geïntegreerde 2-poorts USB hub en 3,5 mm randapparatuurset
- Ondersteunt resoluties van maximaal 1920x1200

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
Bekabeling	Cat5 UTP of beter

Audio	Ja
Chipsetcode	DisplayLink - DL-195
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	USB - 480 Mbit/s Ethernet - 1000 Mbit/s
Max. afstand	100m [328ft]
Maximale analoge resoluties	1920x1200
Ondersteunde resoluties	Widescreen (16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	Tweekanaals stereo audio ondersteund
Algemene specificaties	Deze USB-videoadapter maakt gebruik van een DisplayLink family chipset. Als u dit apparaat aansluit op een computer samen met extra USB-videoadapters of docking stations, vermijd dan het gebruik van apparaten met een Trigger of Fresco family chipset.

Connector(en)

Connector A	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) 2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps) 2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
Connector B	1 - USB B (4-polig) 1 - RJ-45

Software

Besturingssystemen Windows® 8, 7, Vista, XP

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.6 A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	2 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	N
Vermogensopname	10

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C - 40°C (32°F ~ 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C - 60°C (14°F - 140°F)
Vochtigheid	0-80% RV

Fysieke eigenschappen

Type behuizing	Staal
Lengte product	4.0 in [10.1 cm]
Breedte product	2.9 in [7.3 cm]
Hoogte product	0.9 in [2.3 cm]
Gewicht product	10.7 oz [304.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.6 in [16.7 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]

Package Height 2.7 in [6.8 cm]

Verzendgewicht
(verpakt) 1.5 lb [0.7 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegleverd	1 - VGA over IP extender
	1 - 1 m USB-kabel
	1 - 1,5 m CAT5-kabel
	1 - universele voedingsadapter (NA, EU, GB, ANZ)
	1 - montagebeugel
	1 - Schroevenset
	1 - set zelfklevende voetjes
	1 - Verkorte handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.