

VGA-över-IP-förlängare - 1920x1200

Produkt ID: IPUSB2VGA2



Med denna VGA över IP-förlängare kan du dela en VGA-skärm eller -projektor med trådlösa eller trådade datorer på ditt nätverk. IP-förlängaren gör det enklare än någonsin för användare att samarbeta och ge presentationer i styrelserum och kontorsmöten, med intuitiva kontroller och enkel skärmdelning.

IP-videoförlängaren stöder upplösningar på upp till 1920x1200 och har två inbyggda USB-portar och 3,5 mm audio så att du kan fjärransluta USB-enheter och högtalare med en mikrofon till datorn från din skärm. Det är den perfekta lösningen för att kontrollera en dator från var adaptorn än är placerad.

IP-videoförlängaren hjälper dig boosta kontorets produktivitet genom att göra det enklare för användare att samarbeta och kommunicera. Med den medföljande mjukvaran kan du ansluta flera datorer och enkelt växla mellan vilka användare som delar sitt innehåll med VGA-skärmen, till skillnad från vissa trådlösa videosystem som är svåra att konfigurera och kräver att användare kopplar ifrån och återansluter manuellt.

Du kan till och med använda video-över-IP-förlängaren för att dela information med en fjärrpublik, som till exempel att ansluta till en fjärrskärm över ett LAN på kontoret, för att hålla i fjärrmöten när du är på en annan del av kontoret.

Med denna IP-videoförlängare kan du göra om din VGA-TV, -skärm eller -projektor till en IP-skärm som kan ansluta till en Windows®-dator på ditt nätverk. Den är perfekt för konferensrum och klassrum där olika idéer delas av användare som tar med sig sina egna datorer.

Med en inbyggd hubb kan du använda din dator för att få åtkomst till två avlägsna USB-enheter vid din fjärrskärm så att du eller dina kunder kan kontrollera datorn från en avlägsen plats. Fjärrstyrning kan användas till att skapa interaktiva digitala skyltar för att engagera dina kunder. Eller, om du använder video-över-IP-förlängaren som en del av din IT-infrastruktur kan du använda USB-förlängaren till att lägga till en avlägsen KVM-konsol som du kan använda till att kontrollera din server från en avlägsen plats.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Skapa en avlägsen KVM-konsol som du kan använda till att kontrollera din server från en avlägsen plats
- Installera i styrelserummet på ditt kontor för att låta medarbetare dela varandras skärmar på en större skärm
- Dela information med klienter på läkarmottagningar och sjukhus samtidigt som datorn förvaras på en avlägsen, säker plats

Funktioner

- Samarbeta med medarbetare genom att använda nätverket för att enkelt växla mellan enheter som visas på en delad skärm
- Dela video med en trådlös eller trådad LAN-anslutning med hjälp av en Windows-dator på ditt nätverk
- Kontrollera video-över-IP-adaptern med hjälp av det medföljande programmet
- Inbyggd USB-hubb med 2 portar och 3,5 mm-tilläggsset
- Stöder upplösningar på upp till 1920x1200

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1
Kablage	Cat 5 UTP eller bättre
Audio	Ja

Chipset-ID	DisplayLink - DL-195
Kedjekoppling	Nej
Prestanda	
Maximal dataöverföringshastighet	USB - 480 Mbps Ethernet - 1000 Mbps
Maximalt avstånd	100m [328ft]
Maximal analog upplösning	1920x1200
Stödda upplösningar	Widescreen (16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	Stöd för stereo audio i två kanaler
Allmänna specifikationer	Denna USB-videoadapter använder ett DisplayLink-chipset. Om du ansluter denna enhet till en dator tillsammans med extra USB-videoadaptrar eller -dockningsstationer, undvik att använda enheter med ett Trigger- eller Fresco-chipset.
Kontakt(er)	
Connector A	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) 2 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps) 2 - 3.5 mm minijack (3-polig)
Connector B	1 - USB B (4-stifts) 1 - RJ-45
Mjukvara	
OS-kompatibilitet	Windows® 8, 7, Vista, XP

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.6 A
Utspanning	5 DC
Utström	2 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	N
Strömförbrukning	10

Miljö

Drifttemperatur	0°C - 40°C (32°F ~ 104°F)
Förvaringstemperatur	-10°C - 60°C (14°F - 140°F)
Luftfuktighet	0-80 % RH

Utseende

Kabinettyp	Stål
Produktlängd	4.0 in [10.1 cm]
Produktbredd	2.9 in [7.3 cm]
Produkthöjd	0.9 in [2.3 cm]
Produktvikt	10.7 oz [304.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.6 in [16.7 cm]
Paketets bredd	5.6 in [14.2 cm]
Paketets höjd	2.7 in [6.8 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.5 lb [0.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

- 1 - VGA över IP-förlängare
- 1 - 1 m USB-kabel
- 1 - 1,5 m CAT5-kabel
- 1 - universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)
- 1 - Monteringsfäste
- 1 - Skruvsats
- 1 - möbeltassar
- 1 - Snabbinstallationsguide

Warranty Information

Warranty

2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.