

Eliminador Regulado

ID del Producto: ITB20D3250



Este adaptador universal de alimentación CC ha sido diseñado como alternativa, respaldo o reemplazo de fuente de alimentación para la línea de Hubs / concentradores industriales USB de Startech.com.

Concentrador industrial USB 3.0 de 10 puertos, con adaptador de alimentación externo - Protección contra descarga electromagnética (ESD) y contra sobrecarga de 350W (HB30A10AME)

Concentrador industrial USB 3.0 de 10 puertos, con protección contra descarga electromagnética (ESD) y contra sobrecarga de 350W (ST1030USBM)

Concentrador industrial USB 3.0 de 7 puertos, con adaptador de alimentación externo - Protección contra descarga electromagnética (ESD) y contra sobrecarga de 350W (HB30A7AME)

Concentrador industrial USB 3.0 de 7 puertos, con protección contra descarga electromagnética (ESD) y contra sobrecarga de 350W (ST7300USBME)

Concentrador industrial USB 3.0 de 4 puertos, con protección integrada contra descarga electroestática (ESD) (ST4300USBMST4300USBM)

Concentrador industrial USB 2.0 de 7 puertos, con protección contra descarga electromagnética (ESD) y contra sobrecarga de 350W (HB20A7AME)

Concentrador industrial USB 2.0 de 7 puertos, con protección contra descarga electromagnética (ESD) y contra sobrecarga de 350W (ST7200USBM)

Concentrador industrial USB 2.0 de 4 puertos, con protección contra descarga electromagnética (ESD) y contra sobrecarga de 350W (HB20A4AME)

Concentrador industrial USB 2.0 de 4 puertos, con protección contra descarga electromagnética (ESD) (ST4200USBM)

El adaptador de alimentación por bloque de terminales externo también se puede utilizar con cualquier otro dispositivo compatible con alimentación a 20V, incluyendo diversos conmutadores Ethernet y adaptadores serie de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- El adaptador de alimentación por bloque de terminales externo ha sido diseñado para los productos industriales de StarTech.com
- Utilícelo como alternativa de fuente, reemplazo o respaldo de alimentación, cuando la alimentación por bus no está disponible
- Incluye conectores regionales para NA/JP, UE, RU y ANZ
- Incluye bloque de terminales integrado, con dos conductores
- Incluye bloque de terminales, con tres conductores

Rendimiento

Política de Garantía	1 Year
MTBF	300,000 Hours

Indicadores

Indicadores LED	1 - LED de alimentación
-----------------	-------------------------

Requisitos de Energía

Tensión de Entrada	110V-240V AC
Corriente de Entrada	1.4A Max.
Tensión de Salida	20V DC
Alimentación de Salida	3.25A

Tipo de Enchufe	Bloque de Terminales (2 Cables)
	Bloque de Terminales (3 Cables)
Consumo de Energía	65W

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	+ 0°C ~ + 40°C
Temperatura de Almacenamiento	- 20 °C ~ + 80°C
Humedad	HR 20% ~ 80%

Características Físicas

Color	Negro
Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Longitud del Producto	4.5 in [11.5 cm]
Ancho del Producto	2.1 in [5.3 cm]
Altura del Producto	1.5 in [3.7 cm]
Peso del Producto	10.3 oz [291.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	9.6 in [24.3 cm]
Ancho de la Caja	6.7 in [16.9 cm]
Altura de la Caja	2.4 in [6.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.9 lb [0.9 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador Universal de Alimentación de 65W con Cable de 1,2m
---------------------	--

4 - Cables de alimentación (NA/JP, UE, RU, ANZ)

1 - Conector de bloque de terminales, dos conductores
(incluido)

1 - Conector de bloque de terminales, tres conductores
(incluido)

1 - Guía Rápida de Inicio

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

1 Año

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.