

Hub MST de 3 Puertos DisplayPort 1.4 - Divisor Splitter DP para 3 Monitores - Adaptador DisplayPort a 3x DisplayPort de 4K - Alimentado por USB - Windows Solamente

ID del Producto: MST14DP123DP



Este concentrador MST DisplayPort de 3 puertos le permite crear una estación de trabajo de alto rendimiento conectando tres monitores DisplayPort a su dispositivo DisplayPort, lo que le ayudará a aumentar y maximizar su productividad. El divisor multimonitor es compatible con el alto rango dinámico (HDR) y proporciona imágenes más nítidas con vídeo mejorado.

Admite cuatro veces la resolución de 4K, este concentrador DP 1.4 MST ofrece la asombrosa calidad de UHD a resoluciones de hasta 7680×4320 a 30 Hz en un solo monitor y admite aplicaciones multimonitor a resoluciones y frecuencias de actualización inferiores, lo que permite un entorno de trabajo dinámico tanto si está en la oficina como en casa o de viaje.

Este concentrador DisplayPort a 3x DisplayPort MST le permite conectar tres pantallas a su ordenador DP, haciendo que la multitarea sea mucho más fácil. Con este divisor de vídeo multimonitor, puede reflejar su pantalla en varios monitores, transmitir contenido independiente a cada pantalla o ampliar su pantalla para crear un efecto de videowall.

El transporte de flujos múltiples ofrece una configuración fácil, al funcionar de forma nativa en cualquier dispositivo Windows. Ofrece una instalación plug-and-play sin necesidad de controladores ni software. Además, el concentrador DisplayPort MST se alimenta por bus (con el cable micro-USB incluido), lo que crea una solución ultraportátil para profesionales de empresas e Informáticos.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Transmita o amplíe un escritorio a tres monitores, televisores o proyectores UHD adicionales
- Muestre una señalización digital nítida con un videowall panorámico
- Cree visuales llamativos para fotografía y videografía
- Transmita contenido de alta resolución y realista en varios monitores

Características

- **CONFIGURACIÓN MULTI-MONITOR:** El hub DisplayPort 1.4 MST de tres monitores es compatible con hasta 3 monitores DisplayPort 4K 30Hz (UHD) + 1 monitor DisplayPort 4K 60Hz utilizando un puerto de vídeo DP en un ordenador Windows - No es compatible con macOS
- **SIN CONTROLADORES NI SOFTWARE:** Aumente la productividad añadiendo tres pantallas extendidas o en espejo a un ordenador Windows - Utilice las capacidades de una GPU integrada o discreta (Intel/AMD/Nvidia) con un uso mínimo del CPU
- **COMPATIBILIDAD DEL HARDWARE:** El sistema anfitrión debe ser compatible con DP 1.4 / HBR3 / MST - Compruebe el número máximo de pantallas que admite su GPU - Algunos GPU (como los gráficos Intel HD) sólo son capaces de admitir un máximo de tres pantallas
- **FÁCIL DE USAR:** Amplíe el escritorio de su workstation - El conector DisplayPort con pestillo garantiza una conexión fiable y evita desconexiones accidentales - No es compatible con puertos de salida HDMI - Cable de alimentación USB incluido
- **NUESTRA VENTAJA:** Herramientas de conectividad para profesionales Informáticos, incluyendo Windows Layout Utility, que restaura las ubicaciones de las aplicaciones de Windows al volver a conectar el Adaptador DisplayPort

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo

Entrada A/V	DisplayPort - 1.4
Cantidad de Puertos	3
Salida A/V	DisplayPort - 1.4
Soporte de Audio	Sí
ID del Conjunto de Chips	Synaptics VMM5330

Rendimiento

Maximum Cable Distance To Display	6.6 ft [2 m]
Video Revision	DisplayPort 1.4
Resoluciones Admitidas	DisplayPort: 7680x4320 (8K) / 30Hz
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	DisplayPort - Audio de 7.1 Canales

Conector(es)

Conector A	1 - DisplayPort (20 pines)
Conector B	3 - DisplayPort (20 pines) Hembra

Software

Compatibilidad OS	Windows 11(32/64)
	Windows 10 (32/64)
	Windows 8/8.1 (32/64)
	Windows 7(32/64)

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Tensión de Entrada	5V DC
Tensión de Salida	5 DC

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Humedad	5% a 90 % RH (humedad relativa, sin condensación)

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	9.8 in [25.0 cm]
Ancho del Producto	1.7 in [4.3 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.4 cm]
Peso del Producto	1.9 oz [55.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.6 in [14.1 cm]
Ancho de la Caja	5.0 in [12.7 cm]
Altura de la Caja	1.0 in [2.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.0 oz [84.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Hub DisplayPort MST
	1 - Cable de alimentación Micro-USB

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.