

Adattatore USB-C a doppio HDMI, MST Hub USB Tipo C multi monitor, splitter HDMI 4K 30Hz per laptop USB type C, HDR, cavo integrato extra-lungo da 30cm - Solo Windows

ID prodotto: MSTCDP122HD



Questo hub MST USB-C a HDMI consente di collegare due monitor HDMI a un dispositivo USB Type-C Windows, offrendo un modo pratico per elevare al massimo la produttività.

I dispositivi stanno raggiungendo livelli inediti di portabilità con il conseguente rischio di avere a disposizione meno uscite video e solo il piccolo schermo integrato. A risolvere il problema ci pensa questo hub MST, che agevola il multitasking consentendo di collegare due display separati a un computer con tecnologia USB-C. Grazie a questo splitter video USB-C a HDMI, è possibile eseguire il mirroring del display su monitor aggiuntivi o trasmettere contenuti distinti su ogni display, l'ideale per i viaggi o gli hot-desk.

La tecnologia MST sfrutta la scheda video esistente per ottimizzare il consumo delle risorse del sistema e al contempo garantire risoluzioni UHD 4K su due monitor o display contemporaneamente. Essendo dotato di supporto per le risoluzioni HD 1080p e UHD 4K, questo hub USB-C è perfetto per tutte le applicazioni ad alta risoluzione, come la progettazione grafica e i disegni CAD.

La tecnologia MST assicura una configurazione semplice, poiché funziona in modo nativo su tutti i dispositivi Windows che supportano lo standard DisplayPort Alternate Mode tramite USB Type-C. Questo hub USB-C a HDMI è compatibile con la tecnologia Thunderbolt 3 e supporta l'installazione plug-and-play senza richiedere driver o software aggiuntivi. Inoltre, essendo alimentato tramite la porta USB-C, non è necessario usare cavi di alimentazione esterni.

## Certificazioni, report e compatibilità





## Applicazioni

- Estensione del desktop su monitor o display aggiuntivi
- Creazione di un sistema di segnaletica digitale con un video wall panoramico
- Visualizzazione su due monitor per evitare lo scorrimento orizzontale
- Modifica di file multimediali su display aggiuntivi con qualsiasi orientamento
- Ideale per i viaggi o gli hot-desk

## Caratteristiche

- **CONFIGURAZIONE MULTIMONITOR:** l'hub MST/splitter USB Tipo C a doppio HDMI collega fino a 2 display HDMI 4K 30Hz o 2x1080p da un computer Windows USB-C con DP Alt-Mode. Compatibile con TB3/TB4/USB4, non compatibile con macOS
- **NESSUN DRIVER O SOFTWARE:** aumenta la produttività aggiungendo due display estesi o speculari a un laptop Windows. Utilizza le capacità delle GPU integrate o dedicate (Intel/AMD/Nvidia) consentendo prestazioni grafiche elevate con utilizzo minimo della CPU
- **COMPATIBILITÀ HARDWARE:** il sistema host deve supportare la modalità DP Alt 1.2 /HBR2/MST. Verificare il numero massimo di display supportati dalla propria GPU. Alcuni chip GPU (come Intel HD Graphics) sono in grado di supportare un massimo di tre display
- **CAVO EXTRA-LUNGO:** il cavo integrato da 30 cm riduce la tensione della porta/connettore su dispositivi 2-in-1 come Surface Pro 7 e HP Elite x2/laptop con supporto. Ideale per l'uso negli spostamenti tra ufficio/casa/spazi di lavoro condivisi
- **IL NOSTRO VANTAGGIO:** strumenti di connettività inclusi per i professionisti IT e i team di supporto dell'help-desk IT con Windows Layout Utility che ripristina le posizioni delle app di Windows quando si ricollega l'adattatore da USBC a Dual HDMI

---

### Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Ingresso AV	USB-C
Porte	2
Uscita AV	HDMI - 1.4

Audio	Sì
ID chipset	MegaChips - STDP4320 Parade - PS8402A VIA/VLI - VL100

---

#### Prestazioni

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Risoluzioni digitali massime	3840x2160 a 30 hz
Risoluzioni supportate	<p>&lt;p&gt;Note: MST shares 21.6 Gbps across all attached displays. Higher resolutions can restrict the available bandwidth with the remaining ports, please see our guideline below for determining an ideal resolution for your setup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Average resolution bandwidth allocation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;small&gt;1920x1080 (1080p) @60hz - 22% 1920x1200 @60hz - 30% 2560x1440 @60hz - 35% 2560x1600 @60hz - 38% 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz - 38%&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;small&gt;Note: Exceeding 100% will reduce functionality.&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;</p>
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	HDMI - 7.1 Channel Audio

---

#### Connettore/i

Connettore A	1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode
Connettore B	2 - HDMI (19 pin)

---

#### Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows 11 Windows 11 ARM Windows 10 (32/64) Windows 8/8.1 (32/64)
-------------------------------------	---

Windows 7(32/64)

---

Note/requisiti speciali

Nota	Questo adattatore funziona solo con dispositivi dotati di tecnologia USB-C che sono in grado di supportare il formato video (DisplayPort Alternate Mode).
------	---

---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	50-90%

---

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza del cavo	11.5 in [292.1 mm]
Lunghezza prodotto	2.4 in [6.2 cm]
Larghezza prodotto	2.3 in [5.8 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
Peso prodotto	2.1 oz [60.0 g]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.8 in [17.2 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.7 oz [132.0 g]

---

Contenuto della

confezione

Incluso nella  
confezione

1 - Hub MST

1 - guida di avvio rapido

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.