

Módulo Transceptor SFP+ Compatible con el Modelo J9152A de HPE - 10GBASE-LRM

ID del Producto: J9152AST



El modelo J9152AST es un módulo transceptor por fibra óptica, compatible con el modelo J9152A de HPE, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores de la marca HPE®. Ofrece conectividad fiable a 10GbE a través de cableado de fibra, para redes compatibles con 10GBASE-LRM, a una distancia máxima de hasta 220m.

Especificaciones técnicas:

- Longitud de onda: 1310nm
- Máxima tasa de transferencia de datos: 10Gbps
- Tipo: Fibra óptica multimodo
- Tipo de conexión: Conector LC
- Distancia máxima de transferencia: 220m
- MTBF: 1.535.075 horas
- Consumo energético: Menos de 1,2 vatios
- DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): Sí

Este módulo SFP+ por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Reemplazo de módulos SFP+ defectuosos o averiados en enrutadores o conmutadores HP
- Expanda su red a segmentos remotos

Características

- 100% COMPATIBLE CON HPE J9152A: Funciona con conmutadores HPE como 1850, 2540, 2930M, 3500yl, 3800 y otros
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 10GBASE-LRM | 10Gbps | Multimodo | Conector LC | 1310nm | DDM ("Digital Diagnostic Monitoring", monitorización de diagnóstico digital) | Distancias de hasta 200 m
- PROBADO PARA COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVO OEM ANFITRIÓN: Intercambiable en caliente en enrutadores y conmutadores HPE; la compatibilidad con DDM informa del estado del transceptor a la mayoría de las herramientas de gestión de red SNMP
- Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
- FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA: También funciona con los modelos de conmutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Compatible Brand	HPE
Estándares Industriales	IEEE 802.3aq 10GBASE-LRM

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10 Gbps
Distancia Máxima de Transferencia	220m [722ft]
Tipo de Fibra	Multimodo

	Longitud de Onda	1310nm
	Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex
	DDM	Sí
	Redes Compatibles	10 Gbps
	MTBF	1.535.075 horas
	Consumo de Energía	< 1 W
Conector(es)	Conectores de la Unidad Local	1 - Dúplex de fibra óptica LC
Observaciones / Requisitos	Nota	Para uso con equipos de red de 10 Gigabit por fibra óptica y conversores de medios
Requisitos Ambientales	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Humedad	HR 5~95%
Características Físicas	Color	Plata
	Longitud del Producto	2.3 in [5.8 cm]
	Ancho del Producto	0.5 in [1.4 cm]
	Altura del Producto	0.5 in [1.3 cm]
	Peso del Producto	0.7 oz [20.0 g]
Información de la Caja	Longitud de la Caja	3.7 in [9.3 cm]

Ancho de la Caja 4.6 in [11.8 cm]

Altura de la Caja 1.4 in [3.5 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 1.8 oz [52.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Transceptor SFP+

Información Acerca de la Garantía

Warranty De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.