


HP J9285B kompatibel - SFP+ Direktanschlusskabel - 7m

Produkt-ID: J9285BST



Das J9285BST ist ein HP J9285B-kompatibles SFP+-Kupfer-Direktanschlusskabel, das speziell für die Zusammenarbeit mit HP®-kompatiblen Switches und Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde und MSA-Branchenstandards entspricht.

Dieses passive Twinax-Kupferkabel unterstützt 10-Gigabit-Ethernet-Anwendungen, die über SFP+-Anschlüsse (Mini-GBIC) verbunden sind. Dieses SFP+-Kupferkabel ist Hot-Swap-fähig, wodurch Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.

Dieses Low-Power-SFP+-Direktanschlusskabel mit geringer Latenz bietet eine kostengünstige Highspeed-Alternative zu Glasfaserkabeln für Anwendungen über kurze Distanzen wie Point-to-Point-Verbindungen im Rack für Netzwerkswitches oder Server.

Alle StarTech.com SFP- und SFP+-Kabel werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Direktverbindungskabeln und SFP-Modulen, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

- Für den Einsatz in 10-Gb-Ethernet-Netzwerken
- Point-to-Point-Verbindungen zwischen Racks für Netzwerkswitches oder Server

## Merkmale

- Erfüllt die Anforderungen der Multi-Source-Vereinbarung (MSA)
- Niedriger Stromverbrauch von weniger als 0,1 W
- Garantiert 100 % Kompatibilität mit HP J9285B
- Nutzt eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln
- SFP-Kabel von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt

---

### Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Compatible Brand	HPE
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabeltyp	Passive Copper Cable

---

### Leistung

Max. Datenübertragungsr	10 Gbit/s
Impedanz	100 Ohm
Kompatible Netzwerke	10 Gbit/s
Stromverbrauch	< 0.1 W (per end)

---

### Steckverbinder

Steckverbinder A	SFP+
Steckverbinder B	SFP+

---

### Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

---

Physische  
Eigenschaften

Produktlänge	23.0 ft [7.0 m]
Produktbreite	0.6 in [14.0 mm]
Produkthöhe	0.5 in [12.0 mm]
Produktgewicht	14.2 oz [401.0 g]

---

Verpackungsin-  
formationen

Package Length	10.6 in [27.0 cm]
Package Width	9.8 in [25.0 cm]
Package Height	1.0 in [25.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	14.4 oz [407.0 g]

---

Verpackungsin-  
halt

Im Paket enthalten	SFP+-Kabel
--------------------	------------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

