

Hub MST de 4 Puertos DisplayPort 1.2 - Divisor Splitter DP de 4 Monitores - Adaptador DP a 4x DisplayPort 1080p - Alimentado por USB - Windows Solamente

ID del Producto: MSTDP124DP



Este concentrador MST le permite conectar cuatro monitores a su ordenador portátil o de sobremesa con DisplayPort™ (DP) 1.2 equipado con Windows®


Las nuevas generaciones de ordenadores son más portátiles que nunca, lo que a menudo significa que se quedan con menos salidas de vídeo y pantallas integradas más pequeñas. Este concentrador MST resuelve ambos problemas al permitirle conectar cuatro pantallas adicionales a su ordenador, lo que facilita enormemente la multitarea.

Con el concentrador MST, puede utilizar adaptadores de vídeo DisplayPort y adaptadores de cable que le permiten conectar pantallas HDMI, VGA o DVI. Esto garantiza que su concentrador MST será compatible con prácticamente cualquier televisor, monitor o proyector. Este concentrador MST cuenta con certificación VESA y DisplayPort para admitir sistemas compatibles con DP 1.2, para una integración perfecta con sus equipos de vídeo existentes.

Utilizando el concentrador MST, puede extender su escritorio a monitores adicionales y transmitir contenidos independientes a cada pantalla, lo que le dará libertad para realizar varias tareas a la vez y aumentar su productividad. También puede reflejar la misma imagen en varias pantallas para aplicaciones de visualización remota como la señalización digital.

La tecnología MST utiliza su tarjeta de vídeo actual para minimizar el uso de recursos del sistema al tiempo que ofrece resoluciones Ultra HD 4K. Este rendimiento sin precedentes hace que la tecnología MST sea perfecta para aplicaciones de alta resolución como el diseño gráfico, los juegos y la imagen médica.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Construya un videowall de cuatro pantallas para presentar entretenimiento a sus clientes de una forma impresionante, en un restaurante o centro comercial
- Utilice una pantalla para datos de referencia, como páginas web, mientras redacta un informe en otra pantalla
- Acople su dispositivo DP 1.2 y añada cuatro pantallas de alta resolución a su estación de trabajo
- Cree un videowall panorámico para aplicaciones de señalización digital DisplayPort
- Edite imágenes, vídeo o clips de audio a través de cuatro pantallas adicionales en cualquier orientación o resolución
- Perfecto para extender una hoja de cálculo/trabajo a través de pantallas adicionales, para evitar el desplazamiento lateral

Características

- **CONFIGURACIÓN MULTI-MONITOR:** El hub DisplayPort 1.2 MST de cuatro monitores es compatible con hasta 4 monitores DisplayPort 1080p 60Hz utilizando un puerto de vídeo DP en un ordenador Windows - No es compatible con macOS
- **SIN CONTROLADORES NI SOFTWARE:** Aumente la productividad añadiendo cuatro pantallas extendidas o en espejo a un ordenador Windows - Utilice las capacidades de una GPU integrada o discreta (Intel/AMD/Nvidia) con un uso mínimo del CPU
- **COMPATIBILIDAD DEL HARDWARE:** El sistema anfitrión debe admitir DP 1.2 / HBR2 / MST - Compruebe el número máximo de pantallas que admite su GPU - Algunos chips de GPU (como los gráficos Intel HD) sólo admiten un máximo de tres pantallas
- **FÁCIL DE USAR:** Amplíe el escritorio de su workstation - El conector DisplayPort con pestillo garantiza una conexión fiable y evita desconexiones accidentales - No es compatible con puertos de salida HDMI - Cable de alimentación universal incluido
- **NUESTRA VENTAJA:** Herramientas de conectividad para profesionales Informáticos, incluyendo Windows Layout Utility, que restaura las ubicaciones de las aplicaciones de Windows al volver a conectar el Adaptador DisplayPort

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	DisplayPort - 1.2
Cantidad de Puertos	4
Salida A/V	DisplayPort - 1.2
Soporte de Audio	Sí
ID del Conjunto de Chips	MegaChips - STDP4320

Rendimiento

Maximum Cable Distance To Display	6.6 ft [2 m]
Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 a 30Hz
Resoluciones Admitidas	1024x768 1280x720 (alta definición 720p) 1920x1080 (alta definición 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) a 30hz
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	DisplayPort - 5.1 Channel Audio

Conector(es)

Conector A	1 - DisplayPort (20 pines)
Conector B	4 - DisplayPort (20 pines)

Software

Compatibilidad OS	Windows 11
	Windows 10 (32/64)
	Windows 8/8.1 (32/64)
	Windows 7(32/64)

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.5 A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	3A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	N
Consumo de Energía	15

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	7.5 in [19 cm]
Longitud del Producto	11.8 in [30.0 cm]
Ancho del Producto	4.1 in [10.5 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]

Peso del Producto 4.6 oz [129.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.1 in [15.4 cm]
Ancho de la Caja	9.6 in [24.5 cm]
Altura de la Caja	2.6 in [6.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.1 lb [0.5 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Concentrador multimonitor DisplayPort™ MST de 4 puertos
	1 - Adaptador universal de alimentación (NA/UE/RU/AUS)
	1 - Guía Rápida de Instalación

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.