

Adattatore multi-monitor a 4 porte - Mini DisplayPort a DisplayPort MST Hub - 4x 1080p  
- Splitter video in modalità desktop esteso solo su PC Windows - mDP a 4x DP 1.2

ID prodotto: MSTMDP124DP



Questo hub MST consente di collegare quattro monitor al tablet, laptop o desktop Windows® dotato di Mini DisplayPort™ (mDP) 1.2.

I computer di nuovissima generazione sono più portatili che mai, ciò spesso significa che restano un numero ridotto di uscite video e schermi integrati di minori dimensioni. L'hub MST risolve entrambi i problemi consentendo di collegare quattro display aggiuntivi al computer semplificando notevolmente il multitasking.

Con l'hub MST è possibile utilizzare adattatori video Mini DisplayPort e cavi adattatori che consentono di collegare display HDMI, VGA o DVI. Ciò garantisce che l'hub MST sarà compatibile praticamente con qualsiasi televisore, monitor o proiettore. L'hub è certificato VESA e DisplayPort per supportare i sistemi dotati di DP 1.2 per una facile integrazione con l'apparecchiatura video esistente.

Utilizzando l'hub MST, è possibile estendere il desktop sui monitor aggiuntivi e trasmettere contenuti indipendenti su ciascun display avendo la libertà del multitasking e aumentando la produttività. È inoltre possibile clonare la stessa immagine su più display per le applicazioni di visualizzazione remota quali, ad esempio, la pubblicità digitale.

La tecnologia MST utilizza la scheda video esistente per ridurre al minimo l'utilizzo delle risorse di sistema garantendo risoluzioni Ultra HD 4K. Queste prestazioni senza precedenti rendono MST perfetto per le applicazioni a elevata risoluzione, quali design grafico, videogiochi e immagini acquisite tramite apparecchiature mediche.

MSTMDP124DP supporta l'installazione plug-and-play per una configurazione semplice.

<h4></h4>

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Permette di aggiungere altri display a Surface Pro 3
- Consente di creare una parete video a quattro display per offrire l'intrattenimento ai vostri avventori con un display di grande effetto all'interno di un ristorante o un centro commerciale
- Permette di utilizzare uno schermo per i dati di riferimento, ad esempio i siti Web, mentre si esegue un'operazione su un altro schermo
- Permette di collegare il dispositivo mDP 1.2 e aggiungere quattro display ad alta risoluzione alla workstation
- Consente di creare una parete video panoramica per applicazioni di pubblicità digitale
- Permette di modificare immagini, video o clip audio su quattro display aggiuntivi con qualunque orientamento o risoluzione
- Consente di espandere un foglio di calcolo/lavoro su più display aggiuntivi al fine di evitare lo scorrimento laterale

## Caratteristiche

- **ADATTATORE MULTI-MONITOR PER WINDOWS:** l'hub MST Mini DisplayPort a DP a 4 porte consente di collegare fino a quattro display DP in modalità estesa o di duplicazione tramite una porta Mini DP di un PC desktop o laptop Windows - Non compatibile con macOS
- **RISOLUZIONE DEI DISPLAY:** l'hub MST mDP a DP per quattro monitor supporta risoluzioni HD fino a 1080p a 60 Hz su tutti e quattro i monitor
- **COMPATIBILITÀ:** lo sdoppiatore video MST Mini DP a DP a 4 porte funziona con le schede grafiche di computer laptop e desktop - Richiede un sistema host con HBR2/MST/DP 1.2 o versioni successive di computer HP, Dell, Lenovo e schede video AMD, Nvidia e Intel
- **MAGGIORE PRODUTTIVITÀ** grazie all'estensione del desktop nelle postazioni di lavoro di uffici/home office - La tecnologia MST utilizza le prestazioni della scheda video/GPU per offrire video non compressi e utilizzare risorse di sistema minime

- **FACILE DA USARE:** l'adattatore multi-monitor supporta in modo nativo quattro schermi DP; funziona solo con Windows e offre una configurazione semplice e senza driver
- **PRATICITÀ:** l'hub MST (Multi-Stream Transport) è dotato di un cavo integrato di 19 cm per la trasmissione video (Mini DisplayPort) e di un adattatore di alimentazione CA | Supporta l'audio digitale LPCM
- **FUNZIONALITÀ GPU:** è necessario controllare le funzionalità della GPU del sistema per determinare il numero massimo di display supportati; i chip di alcune GPU (ad esempio le schede grafiche Intel HD) non sono in grado di supportare quattro display

---

#### Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	Mini DisplayPort - 1.2
Porte	4
Uscita AV	DisplayPort - 1.2
Audio	Sì
ID chipset	MegaChips - STDP4320

---

#### Prestazioni

Maximum Cable Distance To Display	6.6 ft [2 m]
Risoluzioni digitali massime	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Risoluzioni supportate	1024x768 1280x720 (Alta definizione 720p) 1920x1080 (Alta definizione 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) a 30 hz

Widescreen supportato Sì

Specifiche audio DisplayPort - 5.1 Channel Audio

---

Connettore/i

Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin)

Connettore B 4 - DisplayPort (20 pin)

---

Software

Compatibilità con sistemi operativi  
Windows 11  
Windows 10 (32/64)  
Windows 8/8.1 (32/64)  
Windows 7(32/64)

---

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Corrente ingresso 0.5 A

Tensione di uscita 5 DC

Corrente di uscita 3A

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa N

Consumo energetico 15

---

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

---

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza del cavo	7.5 in [19 cm]
Lunghezza prodotto	15.2 in [38.6 cm]
Larghezza prodotto	2.6 in [6.5 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Peso prodotto	4.5 oz [127.0 g]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	9.6 in [24.5 cm]
Package Width	6.0 in [15.3 cm]
Package Height	2.5 in [6.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.2 lb [0.5 kg]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Hub MST Mini DisplayPort™ a 4 porte multimonitor
	1 - Adattatore alimentatore universale (NA/EU/UK/AUS)
	1 - Guida rapida per l'installazione

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.