

Slanke Stereo Splitterkabel Y-adapter - 3,5mm Mannelijk naar 2x 3,5mm Vrouwelijk

Productcode: MUY1MFFS



De slanke MUY1MFFS 3,5mm stereo splitterkabel / Y-adapter is voorzien van één mannelijke en twee vrouwelijke 3,5mm-connectoren, waarmee een enkele hoofdtelefoonaansluiting in tweeën kan worden gesplitst.

De handige, voordelige 3,5mm stereo splitterkabel is voorzien van slanke connectoren die gemakkelijk in een 3,5mm koptelefoonaansluiting passen, zelfs als de iPod®/iPhone®/iPad®/MP3-speler zich in een beschermenhoes bevindt.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Splits een 3,5mm audiostekker in twee afzonderlijke uitgangen, waardoor er twee sets luidsprekers kunnen worden gebruikt op een enkele geluidskaart
- Ideaal voor het opsplitsen van audio vanaf MP3-spelers of andere mobiele digitale apparaten die beschikken over een 3,5mm audio-uitgang (zoals een iPod®, iPhone® of iPad®)

Eigenschappen

- Gegoten, slank uitgevoerde connector voor gebruik met draagbare apparaten

- Gegoten connectoren met trekontlasting

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	3
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride

Connector(en)

Connector A	1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
Connector B	2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

Gebruiksomgeving

Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	0% tot 90% bij 25 °C

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	7.9 in [200 mm]
Lengte product	7.9 in [20.0 cm]
Breedte product	0.2 in [0.6 cm]
Hoogte product	0.3 in [0.7 cm]
Gewicht product	0.4 oz [11.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	4.4 in [11.1 cm]
Package Width	3.3 in [8.5 cm]

Package Height 0.4 in [1.0 cm]

Verzendgewicht
(verpakt) 0.5 oz [14.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Slanke Stereo Splitterkabel Y-adapter - 3,5mm
Mannelijk naar 2x 3,5mm Vrouwelijk

Garantiebepalinge
n

Warranty Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.