

高解像度VGAケーブル 6.1m ミニD-Sub15ピン オス/オス

製品ID: MXT101MMHQ20



6m高解像度VGA延長ケーブル。VGAで最高のビデオ品質を提供。1920x1200以上の高解像度用途に最適です。

このVGA延長ケーブル(HD15 - HD15)は、頑丈な造りになっており、非同軸ケーブルのビデオ接続にありがちな「ゴースト」や不鮮明な画像を発生させません。また、コネクタ終端にフェライトコアを使用しており、EMI干渉に対して優れた保護機能を提供します。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ 古くなった(または紛失した)VGAモニターケーブルの代わりに高品質VGA同軸ケーブルを使用
- ・ 高解像度VGAモニタ(1920 × 1200)対応
- ・ 高解像度ディスプレイを最長で6m離れたデスクトップ型コンピュータやビデオスイッチに接続します。

製品の特長

- ・ 鮮明な画像を実現する3重同軸+ツイストペア線
- ・ 高品質HD15コネクタと頑丈な造りのケーブル
- ・ 輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス整合
- ・ 応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクタ

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
導体数	14
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)
ファイア定格	CMG定格(汎用)
フェライト数	1
規制認可	UL2919

性能

インピーダンス	75 オーム
---------	--------

コネクタ

コネクタA	1 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
コネクタB	1 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]

特記 / 必要条件

注意	コネクタには9番ピンが装着されていません。
----	-----------------------

環境条件

動作温度	0 to 60 ° C
保存温度	-20 to 80 ° C
湿度	0~80%相対湿度

物理的特徴

色	ブラック
ワイヤゲージ	28 AWG
最大コネクタ寸法	34 mm [1.3 in]
ケーブル長	6.1 m [20.0 ft]
ケーブル外径	9 mm [0.4 in]
製品縦	6.1 m [20.0 ft]
製品横	0.0 cm [0.0 in]
製品高さ	0.0 cm [0.0 in]
製品重量	0.7 kg [1.5 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	33.0 cm [13.0 in]
パッケージ横	25.5 cm [10.0 in]
パッケージ高さ	3.5 cm [1.4 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	0.7 kg [1.5 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 6m 高解像度VGAモニターケーブル - HD15オス/オス
	2 - ナット

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。