

## 25 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Produkt-ID: MXT101MMHQ25



The MXT101MMHQ25 High Resolution VGA Cable (25ft) is designed to provide the highest video quality possible through VGA, ideally suited for high resolution applications of 1920x1200 and above.

This durably constructed coaxial VGA video cable (HD15 to HD15) eliminates the picture "ghosting" and fuzzy images that are inherent to non-coaxial VGA cables, while delivering superior EMI interference protection by using ferrite cores near the connector ends.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität



### Anwendungen

- Ersetzen Sie verbrauchte oder fehlende VGA-Monitorkabel durch dieses hochwertige Koaxial-VGA-Kabel
- Unterstützt hochauflösende VGA-Monitore (1920 x 1200)
- Connect a high resolution display to a Desktop PC or video switch, up to 25 feet away

### Merkmale

- Triple-coaxial + twisted-pair wire for crystal clear display

- Strapazierfähig konstruiertes Kabel mit hochwertigen HD15-Anschlüssen
- Die Impedanz ist an 75 Ohm angepasst für volle Helligkeit und brillante Bildfarben von Ihrem VGA-Monitor
- Hochwertige VGA-Anschlüsse mit vergossener PVC-Zugentlastung

---

#### Hardware

##### Garantiebestimmungen Lifetime

Anzahl von Leitern	14
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Feuerwiderstandsklass e	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Anzahl von Ferrit-Kernen	1
Behördliche Genehmigungen	UL2919

---

#### Leistung

Impedanz	75 Ohm
----------	--------

---

#### Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Steckverbinder B	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)

---

#### Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Pin number 9 is not populated on these connectors
---------	---

---

#### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0 to 60 °C
--------------------	------------

Lagertemperatur -20 to 80 °C

Feuchtigkeit 0 - 80 %RH

**Physische  
Eigenschaften**

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	28 AWG
Max. Anschlussmaße	1.3 in [34 mm]
Kabellänge	25.0 ft [7.6 m]
Außendurchmesser des Kabels	0.4 in [9 mm]
Produktlänge	25.0 ft [7.6 m]
Produktgewicht	26.4 oz [748 g]

**Verpackungsinforma  
tionen**

Paketmenge	1
Paketlänge	7.4 in [18.9 cm]
Paketbreite	7.4 in [18.8 cm]
Pakethöhe	2.8 in [7.1 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.8 lb [0.8 kg]

**Verpackungsinhalt**

Im Paket enthalten	1 - 25 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M
	2 - Nuts

**Garantieinformatio  
nen**

Warranty	Lifetime
----------	----------

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.