

Cable VGA coaxial haute résolution HD15 - M/M

N° de produit: MXT101MMHQ25



The MXT101MMHQ25 High Resolution VGA Cable (25ft) is designed to provide the highest video quality possible through VGA, ideally suited for high resolution applications of 1920x1200 and above.

This durably constructed coaxial VGA video cable (HD15 to HD15) eliminates the picture "ghosting" and fuzzy images that are inherent to non-coaxial VGA cables, while delivering superior EMI interference protection by using ferrite cores near the connector ends.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Remplacez un câble d'écran VGA usé ou manquant par ce câble VGA coaxial de qualité supérieure
- Prend en charge des écrans VGA haute résolution (1920x1200)
- Connect a high resolution display to a Desktop PC or video switch, up to 25 feet away

Spécifications techniques

- Triple-coaxial + twisted-pair wire for crystal clear display
- Câble de fabrication durable, avec connecteurs HD15 de qualité supérieure
- Impédance appariée à 75 ohms pour une clarté parfaite et des couleurs éclatantes provenant de votre écran VGA

- Connecteurs VGA de qualité supérieure avec serre-câble en PVC moulé

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	14
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)
Nombre de tores magnétiques	1
Approbations réglementaires	UL2919

Performance

Impédance	75 Ohm
-----------	--------

Connecteur(s)

Connecteur A	VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
Connecteur B	VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Pin number 9 is not populated on these connectors
----------	---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0 to 60 °C
Température de stockage	-20 to 80 °C
Humidité	0 - 80 %RH

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Calibre du fil	28 AWG
Dimensions max. du connecteur	1.3 in [34 mm]
Longueur de câble	25.0 ft [7.6 m]
Dia. ext. du câble	0.4 in [9 mm]
Longueur du produit	25.0 ft [7.6 m]
Poids du produit	26.4 oz [748 g]

Informations d'emballage

Package Length	13.0 in [33 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	2.4 in [60 mm]
Poids brut	27.2 oz [771 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	25 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M
	Nuts

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

