

## 7,6 m Coaxiale hoge resolutie VGA monitor kabel - HD15 M/M

Productcode: MXT101MMHQ25



The MXT101MMHQ25 High Resolution VGA Cable (25ft) is designed to provide the highest video quality possible through VGA, ideally suited for high resolution applications of 1920x1200 and above.

This durably constructed coaxial VGA video cable (HD15 to HD15) eliminates the picture "ghosting" and fuzzy images that are inherent to non-coaxial VGA cables, while delivering superior EMI interference protection by using ferrite cores near the connector ends.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Vervang een versleten of ontbrekende VGA-monitorkabel door deze hoogwaardige, coaxiale VGA-kabel
- Ondersteunt VGA-monitoren met hoge resolutie (1920x1200)
- Connect a high resolution display to a Desktop PC or video switch, up to 25 feet away

### Eigenschappen

- Triple-coaxial + twisted-pair wire for crystal clear display

- Duurzaam uitgevoerde kabel met hoogwaardige HD15-connectoren
- Impedantie van 75 Ohm voor absolute heldere kleuren op uw VGA-monitor
- Hoogwaardige VGA-aansluitingen met trekontlasting uit gegoten PVC

---

#### Hardware

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Garantiebeleid     | Lifetime                             |
| Aantal geleiders   | 14                                   |
| Connectormateriaal | Nikkel                               |
| Type kabelmantel   | PVC - Polyvinyl Chloride             |
| Kabelafscherming   | Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk |
| Brandbestendigheid | CMG goedgekeurd (algemeen doel)      |
| Aantal ferrieten   | 1                                    |
| Certificaties      | UL2919                               |

---

#### Prestaties

|            |        |
|------------|--------|
| Impedantie | 75 Ohm |
|------------|--------|

---

#### Connector(en)

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| Connector A | 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) |
| Connector B | 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) |

---

#### Speciale opmerkingen / vereisten

|         |                                                   |
|---------|---------------------------------------------------|
| Notitie | Pin number 9 is not populated on these connectors |
|---------|---------------------------------------------------|

---

#### Gebruiksomgeving

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Bedrijfstemperatuur | 0 to 60 °C   |
| Opslagtemperatuur   | -20 to 80 °C |
| Vochtigheid         | 0 - 80 %RH   |

---

#### Fysieke

## eigenschappen

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Kleur                   | Zwart           |
| Draaddikte              | 28 AWG          |
| Max. afmeting connector | 1.3 in [34 mm]  |
| Kabellengte             | 25.0 ft [7.6 m] |
| Buitendiameter kabel    | 0.4 in [9 mm]   |
| Lengte product          | 25.0 ft [7.6 m] |
| Gewicht product         | 26.4 oz [748 g] |

## Verpakkingsinformatie

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Verpakkingsaantal        | 1                |
| Lengte Verpakking        | 7.4 in [18.9 cm] |
| Package Width            | 7.4 in [18.8 cm] |
| Package Height           | 2.8 in [7.1 cm]  |
| Verzendgewicht (verpakt) | 1.8 lb [0.8 kg]  |

## Wat wordt er meegeleverd

|             |                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| Meegeleverd | 1 - 25 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M |
|             | 2 - Nuts                                                    |

## Garantiebepalingen

|          |            |
|----------|------------|
| Warranty | Levenslang |
|----------|------------|

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.