

Cavo latching SATA 45 cm

ID prodotto: LSATA18



Il cavo SATA LSATA18 presenta due connettori dati di tipo latch a 7 pin e supporta la larghezza di banda completa SATA 3.0 fino a 6 Gpbs se utilizzato con unità conformi a SATA 3.0.

I connettori di tipo latch si bloccano quando vengono collegati a una porta SATA (di latching) di supporto garantendo sempre una connessione dati comoda e protetta ed evitando scollegamenti involontari.

Grazie alla struttura a basso profilo ma resistente, il design flessibile migliora il flusso dell'aria e riduce l'ingombro nel case del computer mantenendolo pulito e ventilato.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente l'installazione di dischi rigidi ATA seriali e unità DVD in case di computer con fattore di forma ridotto
- Applicazioni per server e sottosistemi di archiviazione
- Installazioni di unità in workstation high-end
- Connessioni ad array di dischi SATA

Caratteristiche

- 2 connettori SATA di tipo latch
- Supporta la larghezza di banda completa SATA 3.0 6 Gbps
- Compatibile con dischi rigidi SATA da 3,5" e 2,5"
- Lunghezza del cavo di 45 cm

Prestazioni

Norme di garanzia	Lifetime
Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
MTBF	500 Cicli di Inserimento

Connettore/i

Connettore A	1 - SATA (7 pin, dati)
Connettore B	1 - SATA (7 pin, dati)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C
Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C
Umidità	0-95% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Rosso
Stile connettori	Latch
Lunghezza del cavo	18.0 in [457.2 mm]
Lunghezza prodotto	18.0 in [45.7 cm]
Larghezza prodotto	0.6 in [1.4 cm]
Altezza prodotto	0.2 in [0.6 cm]

Peso prodotto 0.5 oz [14.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 5.3 in [13.5 cm]

Package Width 4.7 in [12.0 cm]

Package Height 0.4 in [1.0 cm]

Peso spedizione
(confezione) 0.7 oz [20.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione 1 - Cavo latching SATA 45 cm

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.