

## Cable Coaxial de Vídeo VGA 15,2 metros para Monitor Alta Resolución - 2x HD15 Macho

ID del Producto: MXT101MMHQ50



El cable VGA de Alta Resolución (15,2 metros), MXT101MMHQ50 está diseñado para proporcionar la máxima calidad de video posible a través de VGA por lo que resulta la solución ideal para aplicaciones que requieren resoluciones de 1920x1200 o superiores.

Este cable coaxial de video VGA (HD15 a HD15) de gran durabilidad elimina el denominado "ghosting" o efecto fantasma así como las imágenes borrosas inherentes a los cables VGA no coaxiales, al mismo tiempo que proporciona protección contra interferencias EMI utilizando núcleos de ferrita cerca de los extremos del conector.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



### Aplicaciones

- Reemplace un cable VGA gastado o dañado con este cable de alta calidad
- Soporta monitores VGA de alta resolución (1920x1200)
- Conecte un monitor de alta resolución a un PC de sobremesa o un conmutador de vídeo hasta a 50 pies de distancia.

## Características

- Triple coaxial + cable de par trenzado para una óptima calidad de imagen
- Cable de gran duración con conectores HD15 de alta calidad
- Impedancia de 75 Ohms para obtener imágenes más vívidas y brillantes desde su monitor VGA
- Conectores VGA de alta calidad con alivio de tensión moldeado de PVC

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	14
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
Cantidad de Ferritas	1
Aprobaciones Reglamentarias	UL2919

---

### Rendimiento

Impedancia	75 Ohm
------------	--------

---

### Conector(es)

Conector A	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

---

### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0 to 60 °C
Temperatura de Almacenamiento	-20 to 80 °C

Humedad 0 - 80 %RH

---

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	28 AWG
Dimensión Máxima del Conector	1.3 in [34 mm]
Longitud del Cable	50.0 ft [15.2 m]
Cable OD	0.4 in [9 mm]
Longitud del Producto	50.0 ft [15.2 m]
Peso del Producto	3.1 lb [1.4 kg]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	9.1 in [23.2 cm]
Ancho de la Caja	9.8 in [25.0 cm]
Altura de la Caja	2.7 in [6.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.3 lb [1.5 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable Coax para Monitor VGA de Alta Resolución 15,2m - HD15 M/M
	2 - Tuercas

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.