

1,8m hochauflösendes Koaxial VGA Videokabel - HD15 auf HD15 Kabel - St/St

Produkt-ID: MXT101MMHQ



Das hochauflösende VGA-Kabel (1,8 Meter) MXT101MMHQ wurde zur Bereitstellung höchstmöglicher Videoqualität über VGA entwickelt und ist hervorragend für Anwendungen mit hohen Auflösungen von 1920 x 1200 und höher geeignet.

Dieses strapazierfähige Koaxial-VGA-Videokabel (HD15 auf HD15) eliminiert "Geisterbilder" und verschwommene Bilder, die bei der Verwendung nicht-koaxialer VGA-Kabel entstehen, und bietet gleichzeitig überragenden Schutz vor EMI-Interferenzen durch Ferrit-Kern an den Anschlussenden.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Ersetzen Sie verbrauchte oder fehlende VGA-Monitorkabel durch dieses hochwertige Koaxial-VGA-Kabel
- Unterstützt hochauflösende VGA-Monitore (1920 x 1200)

Merkmale

- Dreifach koaxial und verdrillte Zweidrahtleitung für kristallklare Anzeige

- Strapazierfähig konstruiertes Kabel mit hochwertigen HD15-Anschlüssen
 - Die Impedanz ist an 75 Ohm angepasst für volle Helligkeit und brillante Bildfarben von Ihrem VGA-Monitor
 - Hochwertige VGA-Anschlüsse mit vergossener PVC-Zugentlastung
-

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Anzahl von Leitern	14
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Feuerwiderstandsklass e	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Anzahl von Ferrit-Kernen	1
Behördliche Genehmigungen	UL2919

Leistung

Impedanz	75 Ohm
Allgemeine Spezifikationen	Bewertung des Einschubs: 1000

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Steckverbinder B	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Pin number 9 is not populated on these connectors
---------	---

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0 to 60 °C
Lagertemperatur	-20 to 80 °C
Feuchtigkeit	0 - 80 %RH

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	28 AWG
Max. Anschlussmaße	1.3 in [34 mm]
Kabellänge	6.0 ft [1.8 m]
Außendurchmesser des Kabels	0.4 in [9 mm]
Produktlänge	6.0 ft [1.8 m]
Produktbreite	0.0 in [0.0 cm]
Produkthöhe	0.0 in [0.0 cm]
Produktgewicht	9.6 oz [271.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.1 in [20.7 cm]
Paketbreite	7.8 in [19.8 cm]
Pakethöhe	1.5 in [3.7 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	9.8 oz [278.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	2 - Muttern 1 - 1,8 m Monitor-VGA-Koaxialkabel für hohe Auflösung - HD15 Stecker/Stecker
--------------------	--

Garantieinformation

nen

Warranty

Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

