

Caja Externa de Aluminio USB-C 10Gbps a NVMe M.2 o SSD M.2 SATA - Sin Herramientas para SSD M.2 NGFF PCIe/SATA - con Cables USB Tipo C o USB-A - 2230/2242/2260/2280

ID del Producto: M2-USB-C-NVME-SATA



Convierta su SSD PCIe M.2 NVMe o SATA AHCI M.2 en una solución de almacenamiento externo altamente portátil basada en USB. Esta carcasa cuenta con USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) con soporte UASP & PCIe 3.0 que ofrece velocidades reales de transferencia de datos de lectura/escritura de hasta 1GB por segundo. Esta caja, que funciona tanto con unidades basadas en PCIe como en SATA, garantiza la compatibilidad con muchas unidades M.2, admitiendo tanto unidades M-Key (PCIe) como B+M-Key (SATA) de tamaño 2230/2242/2260/2280. La carcasa también es compatible con unidades basadas en PCIe 4.0, con un rendimiento reducido de PCIe 3.0.

USB 3.1 Gen 2 de 10Gbps (también conocido como USB 3.2 Gen 2x1) es compatible con USB 3.1 Gen 1 de 5Gbps (también conocido como USB 3.0), USB 2.0 y USB 1.1.

Con la compatibilidad para las unidades M.2 basadas en PCIe NVMe y SATA, esta carcasa resuelve el reto común de identificar qué caja es compatible con su unidad M.2. Independientemente de si su unidad M.2 está basada en SATA o en PCIe NVMe, puede estar seguro de que esta carcasa le proporcionará una solución de alto rendimiento para convertir su unidad M.2 en una carcasa externa portátil. Para una mayor compatibilidad, la carcasa funciona con múltiples longitudes de unidades que admiten unidades de 2230, 2242, 2260 y 2280 mm, incluyendo unidades Samsung (850, 860, 870, 950, 960, 970) Kingston, Seagate, Western Digital (WD), HP e Intel SSD.

Para que esta carcasa sea compatible con múltiples plataformas, la caja cuenta con una conexión de host USB-C, e incluye dos cables de 30cm anfitriones, un cable USB-C a USB-C y un cable USB-C a USB-A. Esto, combinado con la compatibilidad con versiones anteriores del protocolo USB, garantiza que esta carcasa M.2 funcionará con prácticamente cualquier ordenador, ya sea USB-A, USB-C o Thunderbolt 3/4.

La carcasa externa para SSD M2 SATA o M.2 NVMe admite la instalación plug-and-play sin controladores y cuenta con la instalación de unidades sin herramientas, por lo que no las necesitará


para instalar su unidad.

Aproveche las altas velocidades de su unidad M.2 NVMe o SATA, con esta carcasa externa para SSD. Ofrece un rendimiento teórico máximo de USB 3.2 Gen 2x1 de 10Gbps, que es el doble del rendimiento de USB 3.2 Gen 1x1 a 5Gbps. La carcasa también es compatible con PCIe 3.0 que, cuando se combina con una unidad M.2 NVMe, aprovecha al máximo el rendimiento disponible para USB 3.2 Gen 2x1.

Esta carcasa de aluminio sin ventilador cuenta con orificios de ventilación para una máxima disipación del calor, lo que garantiza que su unidad funcione sin ruido a una temperatura óptima para preservar el rendimiento y proteger su unidad de daños por sobrecalentamiento.

Esta carcasa delgada y de bolsillo para unidades PCIe NVMe o M.2 basadas en SATA está especialmente diseñada para la movilidad, con un diseño de factor de forma pequeño que cabe fácilmente en la bolsa de su portátil. Su carcasa de aluminio, ligera pero durable, ayuda a garantizar que su unidad no se dañe mientras se desplaza.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Cree una solución de almacenamiento portátil de alto rendimiento
- Acceda a su unidad NVMe o SATA de forma externa con velocidades de transferencia ultrarrápidas
- Las velocidades superiores son ideales para las tareas relacionadas con la migración de datos

Características

- **ALTO RENDIMIENTO:** Solución de almacenamiento externo USB-C o USB-A NGFF para su SSD PCIe M.2 NVMe o SATA M.2 AHCI - Esta caja cuenta con USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) con soporte UASP y PCI Express 3.0 - Compatible con ordenadores host thunderbolt 3/4
- **COMPATIBILIDAD:** Se suministra con dos cables host USB independientes de 30cm para ofrecer compatibilidad tanto con USB tipo A como con USB tipo C - Windows, Mac, Chrome, Linux, Ubuntu e iOS (iPhone 15 [Plus/Pro/Max] y superiores)
- **INSTALACIÓN SIN HERRAMIENTAS:** El adaptador SSD (unidad de estado sólido) M2 SATA o M.2

NVMe cuenta con una configuración plug & play sin controlador y un diseño sin herramientas para una instalación de la unidad sin complicaciones

- **COMPATIBILIDAD M.2:** M.2 PCIe NVMe (M-Key) y M.2 SATA (B+M-Key): SSD 2230/2242/2260/2280, Samsung 850/860/870/950/960/970, Kingston, Seagate, Western Digital, HP e Intel - SSD PCIe 4.0 (velocidad reducida) - NO COMPATIBLE CON M.2 PCIe NVMe (M-Key)
- **LIGERO Y PORTÁTIL:** La compacta carcasa de aluminio (105x35x14 mm) protege la unidad SSD y actúa como un gran disipador térmico para la disipación del calor, garantizando la constancia en los niveles máximos de rendimiento

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Interfaz	USB 3.2 Gen 2
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	22 mm - M.2 NVMe
Unidades Compatibles	M.2 (PCIe, NVMe, M-Key, NGFF) M.2 (SATA, B+M-Key, NGFF)
Instalación de la Unidad	Fijo
Altura(s) posible(s) de la unidad	2230 2242 2260 2280
ID del Conjunto de Chips	Realtek - RTL9210B

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10 Gbps
Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Compatibilidad con	Sí

UASP		
TRIM Support		Sí
4Kn Support		Sí
Tipo y Velocidad		NVMe (PCIe Gen 3)
Índice de Inserción		USB-C: 10.000 ciclos M.2: 60 ciclos
Especificaciones Generales		Totalmente compatible con las unidades de disco duro PCIe NVMe, M.2 SATA y AHCI
MTBF		112.000 horas
Conector(es)		
	Conectores de la Unidad	1 - M.2 (PCIe, SATA, M-Key, NGFF)
	Conectores del Host	1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
Observaciones / Requisitos		
	Nota	Windows 7 y versiones anteriores de Windows no son compatibles con TRIM en conjunto con dispositivos USB de almacenamiento.
Indicadores		
	Indicadores LED	1 - Alimentación y actividad
Requisitos de Energía		
	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
	Tensión de Entrada	5V DC
	Tensión de Salida	5 DC
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
	Humedad	Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% RH (humedad

relativa)

Humedad de almacenamiento: 5% ~ 95% RH (humedad relativa)

Características Físicas

Color	Gris Espacial
Tipo de Gabinete	Aluminio
Longitud del Cable	12.6 in [32 cm]
Longitud del Producto	4.1 in [10.5 cm]
Ancho del Producto	1.4 in [3.5 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.4 cm]
Peso del Producto	1.8 oz [52.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.6 in [14.2 cm]
Ancho de la Caja	6.8 in [17.3 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.9 oz [168.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Caja SSD M.2
	1 - Cable USB-C a USB-C de 30 cm
	1 - Cable USB-C a USB-A de 30 cm
	1 - Almohadillas Térmicas
	2 - Clavijas de Fijación de SSD
	1 - Guía Rápida de Inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.