

25 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable with Audio HD15 M/M

Produkt-ID: MXTHQMM25A



The MXTHQMM25A 25-foot High Resolution VGA Monitor Cable with Audio is a high quality SVGA cable designed to provide the highest video quality possible through VGA - a single cable solution, for connecting both video between a VGA video card and monitor, and audio connections between a sound card and external audio device.

StarTech.com's high resolution VGA cable with audio features high quality male-to-male coaxial VGA cable, and is designed to eliminate picture ""ghosting"" and fuzzy images that are inherent to non-coaxial cables, while providing superior EMI interference protection by using ferrite cores near the connector ends.

The 25-foot SVGA cable (VGA Cable with Audio) is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Stellen Sie Video- und Audioverbindungen über ein einziges Kabel her
- Ideal für hochauflösende VGA-Monitore (1920 x 1200 und höher)

Merkmale

- Triple-coaxial + twisted-pair wire for crystal clear display
- Impedance matched at 75 Ohms for full brightness and vibrant picture color
- Molded connector ends with strain relief
- Ferrite core eliminates EMI interference

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Anzahl von Leitern	15
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Feuerwiderstandssklasse	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)e
Anzahl von Ferrit-Kernen	2
Behördliche Genehmigungen	UL2919

Leistung

Impedanz	75 Ohm
----------	--------

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Steckverbinder B	1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0 to 60 °C
--------------------	------------

Lagertemperatur	-20 to 80 °C
Feuchtigkeit	0 - 80 %RH

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	25.0 ft [7.6 m]
Produktlänge	25.0 ft [7.6 m]
Produktgewicht	29.6 oz [839 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.0 in [20.2 cm]
Paketbreite	8.6 in [21.9 cm]
Pakethöhe	2.7 in [6.8 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.9 lb [0.8 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 25 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable with Audio HD15 M/M
--------------------	--

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.