

Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 15m - HD15 M/M

ID prodotto: MXTMMHQ15M



Il cavo VGA ad alta risoluzione (15 metri) MXTMMHQ15M è progettato per offrire la massima qualità video mediante VGA, che si adatta perfettamente alle applicazioni ad alta risoluzione di 1920 x 1200 e superiori.

Questo cavo coassiale video VGA (HD15 a HD15) dalla struttura robusta elimina le immagini "fantasma" e poco nitide tipiche dei cavi VGA non coassiali e fornisce una maggiore protezione dalle interferenze elettromagnetiche grazie ai nuclei in ferrite posti in corrispondenza delle estremità dei connettori.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Questo cavo coassiale VGA di alta qualità permette di sostituire un cavo per monitor VGA usurato o smarrito
- Supporta monitor VGA ad alta risoluzione (1920 x 1200)
- Crea un collegamento di maggiore lunghezza tra un display VGA ad alta risoluzione e un PC desktop/switch video rispetto a un cavo di lunghezza normale

## Caratteristiche

- Cavo triplo-coassiale e a doppiini intrecciati per una visualizzazione eccezionalmente nitida
- Cavo dalla struttura resistente con connettori HD15 di alta qualità
- Impedenza a 75 Ohm per un'immagine dai colori assolutamente luminosi e vividi dal monitor VGA
- Connettori VGA di alta qualità con pressacavo modellato in PVC

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	14
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)
Numero di ferriti	1

---

### Connettore/i

Connettore A	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Connettore B	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

---

### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0 to 60 °C
Temperatura di conservazione	-20 to 80 °C
Umidità	0 - 80 % RH

---

### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	28 AWG

Lunghezza del cavo	49.2 ft [15 m]
Lunghezza prodotto	49.2 ft [15.0 m]
Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
Altezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
Peso prodotto	3.1 lb [1.4 kg]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	13.0 in [33.0 cm]
Larghezza del Pacco	10.0 in [25.5 cm]
Altezza del Pacco	2.4 in [6.1 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.1 lb [1.4 kg]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo coassiale VGA monitor alta risoluzione 15m - HD15 M/M
--------------------------	--

---

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.