Cable de Red de 3m Púrpura Cat6 UTP Ethernet Gigabit RJ45 sin Enganches

ID del Producto: N6PATC3MPL



Este cable de conexión Cat 6 antienredos cumple o supera todas las especificaciones de los cables de categoría 6 para garantizar conexiones de red Gigabit fiables, y cuenta con una cubierta de PVC resistente que le permite codificar por colores sus tendidos de cable de red según sea necesario.


Para garantizar un rendimiento duradero, este cable de conexión Cat 6 de alta calidad cuenta con un diseño antienredos que protege los clips del conector RJ45 contra daños y hace que el cable sea menos propenso a enredarse durante la instalación. El cable también cuenta con un alivio de tensión de PVC moldeado que evita que los puntos de terminación del conector RJ45 se doblen en ángulos agudos, lo que reduce el riesgo de daños en el cable, que podrían disminuir el rendimiento de la red.

Nuestros cables Cat6 se fabrican con conductores de cobre de alta calidad. Mientras que muchos fabricantes de cables ofrecen un cable "más barato" basado en un núcleo de aluminio recubierto de cobre, nosotros no hacemos concesiones en cuanto a la calidad para garantizar que usted obtenga el máximo valor y rendimiento por su inversión en cable de red.

Este cable de red Cat6 está fabricado con cable de cobre de calibre 24, para admitir una amplia gama de aplicaciones Ethernet, como Power over Ethernet (PoE). Dado que utilizamos cable de cobre de alta calidad, nuestros cables soportan fácilmente la potencia requerida para aplicaciones Power over Ethernet, mientras que la calidad inferior que ofrecen los cables de aluminio recubierto de cobre puede dar lugar a un suministro de potencia insuficiente, acumulación de calor, daños en los equipos y, potencialmente, incendios.

Los conectores de alta calidad están chapados en oro de 50 micras para ofrecer una conductividad óptima y eliminar la pérdida de señal debida a la oxidación o la corrosión.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

• Diseñado para utilizarse con redes Gigabit

• Conecta un hub a un panel de distribución

• Conecta una estación de trabajo a una placa de pared

Características

• CABLE ETHERNET CAT6 DE ALTO RENDIMIENTO: 100 % cobre para conexiones Multi Gigabit de 1/2,5/5 Gbps sin errores - 10 Gbps hasta 50m - Probado individualmente para cumplir con la norma ANSI/TIA-568-2.D, categoría 6

• SOPORTE PARA POE: Los conductores de cobre trenzado 24 AWG y el cableado con certificación UL (E132276-A) admiten hasta 100 W para dispositivos PoE - El cumplimiento de la norma IEEE 802.3bt y de alimentación DTE reduce el calentamiento del cable

• CONSTRUCCIÓN DE ALTA CALIDAD: Cable con certificación UL - Conectores chapados en oro de 50 micras que evitan el óxido y la corrosión, lo que previene costosas interrupciones en la red - Cubierta de PVC de alta calidad resistente a los daños

• FÁCIL INSTALACIÓN: Cable de conexión sin enganches para una instalación sencilla y una desconexión flexible en conductos de cableado - Compatible con Cat5e y estándares anteriores - Fundas moldeadas disponibles para espacios reducidos

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA: Diseñados para garantizar la fiabilidad en implementaciones periféricas y locales, nuestros cables de red han sido probados en laboratorio - Respaldados con asistencia técnica gratuita 24/5 de por vida

General		
	UPC	065030868112
	Cantidad por Paquete	1
	Garantía	Lifetime
Alimentación		
	Suministro de Energía	100W
Caracterí-sticas		

Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Púrpura
	Calibre del Cable	24 AWG
	Tipo de Conductor	Stranded Copper
	Longitud del Cable	10.0 ft [3.0 m]
	Longitud del Producto	9.8 ft [3 m]
	Ancho del Producto	0.5 in [13.0 mm]
	Altura del Producto	0.6 in [16.0 mm]
	Peso del Producto	4.7 oz [132.0 g]
	Temperatura de Funcionamiento	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Humedad	15 ~ 65%
Rendimiento		
	Clasificación del Cable	CAT6 - 250 MHz
Hardware		
	Número de Conductores	4 Pair UTP
	Recubrimiento del Comector	Gold
	Material del Recubrimiento del Cable	PVC (Polyvinyl Chloride)
	Clasificación de Resistencia al Fuego	CM/CMG (General Purpose)
	Tipo de Cable	Snagless
	Estándar de Cableado	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
Embalaje y		

Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - cable de red cat6
	Ancho del Paquete	6.1 in [15.6 cm]
	Profundidad del Paquete	7.9 in [20 cm]
	Altura del Paquete	1.0 in [26 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	5.1 oz [144 g]
Conector(es)		
	Conector 1 (Cantidad)	1
	Conector 1	RJ-45
	Conector 2 (Cantidad)	1
	Conector 2	RJ-45

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.