

Cable de Red Ethernet UTP Sin Enganches Cat6 Gigabit de 3m - Negro

ID del Producto: N6PATCH10BK



El Cable de Conexión Cat 6 (3m), N6PATCH10BK cumple o supera las especificaciones del cable de Categoría 6 asegurando conexiones de red Gigabit confiables y dispone de un jacket de PVC negro de gran durabilidad que permite codificar por colores el tendido de cables de red de acuerdo a sus necesidades.

Con el propósito de asegurar un rendimiento duradero, este cable de conexión Cat 6 de alta calidad está provisto de un gancho de ajuste que protege los clips del conector RJ45 de posibles daños y hace que el cable sea menos propenso a engancharse durante la instalación. Además, incluye alivio de tensión moldeado de PVC que contribuye a minimizar el riesgo de dañar el cable pues evita que los puntos de terminación del conector RJ45 se doblen formando ángulos agudos, lo cual podría ocasionar una disminución en el rendimiento de la red.

Los cables Cat6 de StarTech.com están fabricados con conductores de cobre de alta calidad. Mientras que muchos fabricantes ofrecen cables "baratos", basados en un núcleo de aluminio recubierto de cobre, nosotros no hacemos concesiones en la calidad asegurándonos que usted reciba un cable de red con un valor y rendimiento superiores al de su inversión.

Este cable Cat6 está fabricado con alambre de cobre calibre 24 que admite una amplia variedad de aplicaciones como, por ejemplo, Alimentación a través de Ethernet (PoE). Debido a que usamos alambre de cobre de alta calidad, nuestros cables soportan fácilmente la potencia que requieren las aplicaciones de Alimentación a través de Ethernet, mientras que la calidad inferior de los cables de aluminio recubiertos en cobre puede afectar la transmisión de alimentación causando acumulación de calor, daño al equipo e incluso un incendio.

Este cable de conexión Cat 6 dispone de conectores de alta calidad que contienen oro de 50 micrones con el fin de ofrecer óptima conductividad y al mismo tiempo eliminar la pérdida de señal debido a oxidación o corrosión.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Diseñado para utilizar con redes Gigabit
- Permite realizar conexiones desde el concentrador al panel de distribución
- Permite conectar la estación de trabajo a una placa de pared

Características

- Capuchones de color para una codificación departamental por colores
- El alivio de tensión moldeado evita que el cable se doble formando ángulos agudos en el conector RJ45 y de este modo minimiza la tensión en el punto de terminación del conector
- Fabricados con componentes de máxima calidad
- Alambre de cobre calibre 24 AWG de alta calidad
- Certificación ETL
- Protectores para clips de conectores RJ45
- Fabricado y testeado cuidadosamente para mantener el Near End Crosstalk (NEXT) dentro de los límites aceptables

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	4 pair UTP
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
Tipo de Cable	Libre de Enganches

Estándar de Cableado TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Rendimiento

Clasificación de Cables CAT6 - 650 MHz

Conector(es)

Conector A 1 - RJ-45

Conector B 1 - RJ-45

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

Humedad 15 ~ 65%

Características Físicas

Color Negro

Calibre del Conductor 24 AWG

Tipo de conductor Cobre trenzado

Longitud del Cable 10.0 ft [3.0 m]

Longitud del Producto 10.0 ft [3.0 m]

Peso del Producto 4.7 oz [134 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 7.4 in [18.8 cm]

Ancho de la Caja 7.8 in [19.7 cm]

Altura de la Caja 1.1 in [2.9 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 5.3 oz [150.0 g]

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.