

Cable de 1,8m Mini DisplayPort a DVI - Cable Adaptador Mini DP a DVI - Vídeo 1080p - mDP 1.2 a DVI Pasivo Monoenlace - mDP o Thunderbolt 1/2 Mac/PC a Monitor DVI

ID del Producto: MDP2DVIMM6B



El cable adaptador de Mini DisplayPort a DVI MDP2DVIMM6B le permite conectar directamente su fuente de vídeo Mini DP (como cualquiera de sus dispositivos MacBook® o Microsoft® Surface™ Pro con mDP) a un monitor o proyector DVI, eliminando el gasto de tener que actualizar a un monitor compatible con Mini DisplayPort.

El cable adaptador tiene 1,8 m de longitud, y cuenta con conectores macho a macho, lo que le permite conectar su fuente Mini DisplayPort directamente a una pantalla DVI sin necesidad de cableado adicional.

Compatible con Intel® Thunderbolt™, cuando se conecta directamente a un puerto DisplayPort sobre Thunderbolt E/S, el adaptador admite resoluciones de hasta 1920x1200 (WUXGA).

El MDP2DVIMM6B es un adaptador pasivo que requiere un puerto DisplayPort de modo dual (DisplayPort++), lo que significa que las señales DVI y HDMI también pueden pasar por el puerto.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conexión de un monitor DVI existente a un dispositivo (monitor, proyector) de salida Mini DisplayPort

- Ideal para usar su monitor DVI como pantalla secundaria

Características

- **CABLE MINI DISPLAYPORT A DVI:** El cable miniDP 1.2 (HBR2) a DVI-D (solamente digital) de 1,8m monoenlace conecta una pantalla DVI | 1080p 60Hz o 4K 30Hz (velocidad de reloj HDMI). El paso de EDID asegura la compatibilidad entre la fuente y la pantalla
- **COMPATIBILIDAD CON HOSTS:** Convertidor de vídeo pasivo compatible con fuentes mDP++, incluyendo MacBooks Thunderbolt 1 y 2, MacBook Air y Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, ordenadores de sobremesa (AMD FirePro/NVidia Quadro), portátiles y docks
- **CABLE DE PANTALLA INTEGRADO:** El cable Mini DisplayPort a DVI tiene un diseño delgado y flexible con un chip integrado en el conector VGA que reduce el desorden y proporciona una instalación ordenada en la oficina, la sala de juntas o la oficina en casa
- **AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD:** Conecte un monitor o proyector DVI, o añada una segunda pantalla a su estación de trabajo utilizando el cable mDP a VGA | Admite cable de bloqueo de tornillo DVI para evitar desconexiones accidentales | mDP macho a DVI macho
- **FÁCIL DE USAR:** Sin necesidad de software o controladores, el cable convertidor Mini DP a DVI funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo Windows, Ubuntu y macOS. Compatible con dispositivos MiniDP como MacBooks TB1/TB2 con Mini DisplayPort

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Pasivo
Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2
Salida A/V	DVI-D - Single-Link
Soporte de Audio	No
ID del Conjunto de Chips	NXP - 3361

Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p

	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Especificaciones de Audio	DVI - No Audio Support
	MTBF	2,405,577 horas
Conector(es)		
	Conector A	1 - Mini DisplayPort (20 pines)
	Conector B	1 - DVI-D (25 pines)
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Se requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta gráfica o la fuente de vídeo para la transferencia de señal DVI y HDMI®.
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Humedad	HR 40% ~ 85%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
	Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
	Ancho del Producto	1.6 in [4 cm]
	Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
	Peso del Producto	3.6 oz [101.3 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	6.3 in [16.1 cm]

Ancho de la Caja 7.8 in [19.9 cm]

Altura de la Caja 0.9 in [2.4 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 3.9 oz [110.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador Mini DisplayPort® a DVI

Información Acerca de la Garantía

Warranty 3 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.