

Câble mini DisplayPort vers DVI - Câble Convertisseur Adaptateur Actif Mini DisplayPort/Mini Display/Mini DP/mDP vers DVI de 1,8 m - Câble de Moniteur d'Ordinateur - 1920 x 1200 - Blanc

N° de produit: MDP2DVIMM6WS



Le câble adaptateur MDP2DVIMM6WS Mini DisplayPort vers DVI actif de 1,8 m vous permet de connecter directement votre source vidéo Mini DP (telle que l'un de vos appareils MacBook® ou Microsoft® Surface™ Pro avec Mini DP) directement à un écran ou vidéoprojecteur DVI, tout en réalisant des économies sur les coûts d'adaptateurs supplémentaires. Le convertisseur est également doté d'un design blanc élégant, parfaitement adapté à la connexion d'ordinateurs Mac®.

Pour une compatibilité garantie avec presque toute sortie Mini DisplayPort, l'adaptateur actif Mini DisplayPort vers DVI prend en charge les signaux DisplayPort multimode (DP++) et monomode. Ainsi, contrairement aux adaptateurs passifs, le modèle MDP2DVIMM6WS peut même être utilisé avec les cartes graphiques qui ne peuvent pas fournir des signaux de sortie DP++ multimodes, comme les cartes ATI® Eyefinity.

Compatible avec Intel® Thunderbolt™, lorsqu'il est directement connecté à un port E/S DisplayPort sur Thunderbolt™, cet adaptateur prend en charge des résolutions d'écran pouvant atteindre 1920 x 1200.

Le modèle MDP2DVIMM6WS bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Remarque :

Cet adaptateur n'est pas compatible avec l'écran Apple Cinema Display.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Utilisez-le avec des sorties vidéo Mini DisplayPort monomodes qui ne permettant pas la sortie de signaux DP++ multimodes, comme les cartes vidéo ATI® Eyefinity
- Connectez directement votre écran DVI (écran, vidéoprojecteur) à un périphérique de sortie Mini DisplayPort
- Idéal pour l'utilisation de votre moniteur DVI comme écran secondaire

Spécifications techniques

- Raccordez un PC ou MAC compatible Mini DisplayPort à un écran DVI avec un câble mini DisplayPort vers DVI de 1,8 m
- Ce câble Mini DisplayPort vers DVI (DVI-D) est compatible avec les périphériques Surface Pro et MacBook équipés d'un port mDP ainsi que les moniteurs, vidéoprojecteurs et écrans DVI
- Ce câble mini DisplayPort/mDP vers DVI/Mini DP vers DVI prend en charge les résolutions Dual Link jusqu'à 1920 x 1200
- Câble adaptateur actif de moniteur d'ordinateur Mini DisplayPort (mDP/mini DP) vers DVI (DVI-D)
- Utilisez ce câble Mini DisplayPort (mDP/mini DP) vers DVI (DVI-D) avec les cartes vidéo mDP ne prenant pas en charge les signaux DP++ multimode tels que le modèle ATI Eyefinity

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	Mini DisplayPort - 1.2
Sortie AV	DVI-D - Single-Link
Prise en charge audio	Non
ID du chipset	Parade - PS171

Performance

Longueur max. de câble	6.0 ft [1.8 m]
Résolutions	1024 x 768



numériques max.	1280 x 720
	1920 x 1080
	1920 x 1200
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	DVI - No Audio Support
MTBF	1,291,679 heures

Connecteur(s)

Connecteur A	Mini-DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	DVI-D (25 broches)

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter. This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
---	---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 40 % ~ 85 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Longueur de câble	6.0 ft [1.8 m]
Longueur du produit	6.0 ft [1.8 m]
Largeur du produit	1.6 in [40 mm]
Hauteur du produit	0.6 in [15 mm]

Poids du produit 4.6 oz [129.3 g]

Informations
d'emballage

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 7.9 in [20 cm]

Package Height 0.8 in [20 mm]

Poids brut 4.3 oz [123 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet Adaptateur actif DisplayPort vers DVI

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

